



PHILIPS
myGarden
На статив/стойка
Bustan 4000K
антрацит
LED лампи



16486/93/P3



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Красиво L-образно осветително тяло. Това минималистично осветление за алеи Philips Bustan от висококачествен алуминий с антрацитно сиво хвърля дифузна светодиодна светлина, идеална за осветление на пътеки или тераса.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина

Внесете стил в градината си

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

PHILIPS

Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Регулируем интензитет на светлината с ключа за димиране
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Лесно инсталиране
- Защита от атмосферни въздействия
- Дълъг експлоатационен срок до 30 години

Акценти

Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина

Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Възможност за димиране




Регулирайте интензивността на светлината на това осветително тяло Philips с помощта на ключ за димиране (не е включен). Така това осветително тяло става идеално за подчертаване на определен детайл или за създаване на атмосфера за всеки повод – от интимната вечеря за двама до купона със семейството и приятелите в дневната.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Лесно инсталиране



Инсталирането на осветително тяло е трудно понякога, но с тази външна лампа Philips може да сте сигурни, че са положени сериозни усилия за опростяване и улесняване на монтажа. Този продукт се доставя заедно с ключ, който да използвате при монтажа.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Дълга експлоатация (30 години)

Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 30 000 часа (което е равно на 30 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се

притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: антрацит
- Материал: алуминий, синтетика

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Съвместимо с повечето димери: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Издръжлив висококачествен материал: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Задния двор, Предния двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Модерен
- Тип: На статив/стойка
- EyeComfort: Да

Размери и тегло на продукта

- Височина: 70 cm
- Дължина: 22 cm
- Нето тегло: 2,555 kg
- Ширина: 9,0 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 30 000 h
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 44 W
- Обща мощност в лумени на осветителното тяло: 1000 lm
- Технология на лампите: LED лампи, Безопасно, много ниско напрежение
- Цвят на светлината: студена бяла
- Мрежово захранване: Обхват 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Димируемо осветително тяло: Да
- LED лампи: Да
- Брой лампи: 2
- Включена мощност на лампата: 4.5 W
- IP код: IP44, защита от предмети над 1 мм, защита от пръски вода
- Клас на защита: II – двойна изолация

Размери и тегло на опаковката

- SAP EAN/UPC – Част: 8718696161371
- EAN/UPC – Калъф: 8718696231036
- Височина: 82,6 cm
- SAP брутно тегло EAN (на бройка): 2,855 kg
- Тегло: 2,855 kg
- Нето тегло (на бройка): 2,555 kg
- SAP височина (на бройка): 826,000 mm
- SAP дължина (за бройка): 96,000 mm
- SAP Ширина (за бройка): 226,000 mm
- Ширина: 9,6 cm
- Дължина: 22,6 cm



Дата на издаване:
2019-09-10
Версия: 0.381

© 2019 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com