



PHILIPS  
myGarden  
Postament-/  
postvalgusti  
Bustan 4000 K  
antratsiit  
LED



16486/93/P3

## Nautige kaunist valgustatud aeda

Kaunis L-kujuline valgusti. Minimalistlik Philips Bustani postvalgusti, mis on valmistatud kvaliteetsest antratsiithallist alumiiniumist, heidab hajutatud eredat LED-valgust, mis on ideaalne teeraja või terrassi valgustamiseks.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli

### Tooge disain aeda

- Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid

# PHILIPS

**Täiuslik valgusti õue**

- Hämarduslüliti abil reguleeritav valgustugevus
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

**Eriomadused**

- Kerge paigaldada
- Ilmastikukindel
- Pikk tööiga - kuni 30 aastat

# Esiletõstetud tooted

## Energiasääst



See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

### Kvaliteetne LED-tuli

Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-lambi näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivituseeta süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

### Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survealumiiniumist ja tipptasemel sünteetilisest materjalidest.

### Hämardatav



Reguleerige Philipsi valgusti valguse intensiivsust hämarduslülitil abil (ei kuulu komplekti). See muudab valgusti ideaalseks, et tõsta mõnda detaili esile või luua igas olukorras sobiv miljö – olgu see siis õdus õhtusöök kahele või pere ja sõpradega lõõgastumine elutoas.

## 5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

### Kerge paigaldada



Valgusti paigaldamine võib olla keeruline, kuid selle Philipsi välisvalgustiga võite olla kindel, et paigaldamise lihtsustamisele on pööratud palju tähelepanu. Selle tootega on kaasas paigaldamiseks kasutatav mutrivõti.

## Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

### Pikk tööiga (30 aastat)



Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud integreeritud LED-id kestavad kuni 30 000 tundi (see võrdub 30 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: antratsiit
- Materjal: alumiinium, sünteetiline

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Ühildub enamiku hämardajatega: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Vastupidav ja kvaliteetne materjal: Jah

## Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Tagaaed, Esiaed

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Modernne
- Tüüp: Postament-/postvalgusti
- EyeComfort: Jah

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 70 cm
- Pikkus: 22 cm
- Kaal pakendita: 2,555 kg
- Laius: 9,0 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 30 000 h
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 44 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1000 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED, Ohutu ülimaldpinge
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: Vahemik 220 V – 240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Valgusallikate arv: 2
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.5 W
- IP-kood: IP44, suuremate kui 1 mm objektide vastane kaitse, pritsmevastane kaitse
- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- SAP EAN/UPC – tükk: 8718696161371
- EAN/UPC – karp: 8718696231036
- Kõrgus: 82,6 cm
- SAP kogukaal EAN (tükk): 2,855 kg
- Kaal: 2,855 kg
- Netomass (tükk): 2,555 kg
- SAP kõrgus (tükk): 826,000 mm
- SAP pikkus (tükk): 96,000 mm
- SAP laius (tükk): 226,000 mm
- Laius: 9,6 cm
- Pikkus: 22,6 cm



Väljalaske kuupäev:  
2019-04-01  
Versioon: 0.347

© 2019 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)