



PHILIPS
myGarden
Lampa stojąca /
Latarnia
Bustan
antracytowy
LED



16486/93/P3



Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Piękna oprawa świetlna w kształcie litery L. Ta minimalistyczna latarnia Philips Bustan z ekskluzywnego aluminium w kolorze antracytowej szarości emituje rozproszone, jasne światło LED doskonale do oświetlenia ścieżek i tarasów.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

PHILIPS

Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- Regulacja natężenia światła za pomocą regulatora przyciemniania
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- Łatwa instalacja
- Wodoodporność
- Duża trwałość – do 30 lat

Zalety

Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

Ściemnialna



Ta lampa firmy Philips jest wyposażona w funkcję regulacji intensywności światła za pomocą regulatora przyciemniania (niedołączony do zestawu). Dzięki temu można podkreślić element wystroju lub stworzyć idealną atmosferę na każdą okazję – niezależnie od tego, czy chodzi o romantyczną kolację we dwoje czy o relaks z rodziną i przyjaciółmi w salonie.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Łatwa instalacja



Instalowanie oprawy oświetleniowej może czasem sprawiać kłopot. Jednak w przypadku lampy zewnętrznej Philips możesz mieć pewność, że będzie to niezwykle proste. Produkt dostarczany jest z kluczem typu Torx, przydatnym podczas instalacji.

Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

Duża trwałość (30 lat)

Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 30 tysięcy godzin (co oznacza 30 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki,

ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: antracytowy
- Materiał: aluminium, syntetyk

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zgodne z większością regulatorów przyciemniania: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Odporny materiał wysokiej jakości: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród, Podwórk

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i patio
- Styl: Nowoczesna
- Typ: Lampa stojąca / Latarnia
- EyeComfort: Tak

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 70 cm
- Długość: 22 cm
- Waga netto: 2,555 kg
- Szerokość: 9,0 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 30 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 44 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1000 lm
- Technologia źródła światła: LED, Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Barwa światła: chłodna biel
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Liczba źródeł światła: 2
- Źródło światła w zestawie: 4,5 W
- Kod IP: IP44, ochrona przed przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona przed rozchlapaną wodą
- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- SAP EAN/UPC – Sztuka: 8718696161371
- EAN/UPC – Opakowanie: 8718696231036
- Wysokość: 82,6 cm
- Waga brutto EAN SAP (sztuka): 2,855 kg
- Waga: 2,855 kg
- Waga netto (sztuka): 2,555 kg
- Wysokość SAP (sztuka): 826,000 mm
- Długość SAP (sztuka): 96,000 mm
- Szerokość SAP (sztuka): 226,000 mm
- Szerokość: 9,6 cm
- Długość: 22,6 cm



Data wydania: 2019-12-02
Wersja: 0.442

© 2019 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com