



PHILIPS  
myGarden  
Applique murale  
Cockatoo IR  
inox  
LED



16491/47/P0



## Un éclairage fiable pour rentrer chez vous

Le modèle Philips Cockatoo en acier inoxydable ajoute style et force sur votre mur. Son design contemporain arrondi diffuse une abondante lumière chaude sur l'espace qu'il surplombe. Un détecteur de mouvement est inclus pour un allumage automatique lorsque quelqu'un approche.

### Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité

### Conçus pour l'extérieur

- Acier inoxydable haut de gamme et matériaux synthétiques de haute qualité

**PHILIPS**

**Luminaires modernes pour l'extérieur**

- Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

**Caractéristiques spécifiques**

- Installation facile
- Résiste aux intempéries
- Longue durée de vie jusqu'à 25 ans

# Points forts

## Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

## Éclairage LED haute qualité

L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

## Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en acier inoxydable et matière synthétique de qualité supérieure.

## Détecteur de mouvement intégré



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est arrivé. Lorsque le détecteur détecte un mouvement, la lampe s'allume automatiquement.

## Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

## Installation facile



Installer un luminaire n'est pas toujours simple. C'est pourquoi cette lampe extérieure Philips a été spécialement conçue pour vous faciliter la tâche. Cet article est fourni avec une clé Torx pour l'installation.

## Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

## Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. L'ampoule LED fournie avec cette lampe LED Philips a une durée de vie pouvant atteindre 25 000 heures (ce qui équivaut à 25 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: inox
- Matériaux: inox, matières synthétiques

## Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Matériau résistant de haute qualité: Oui

## Espace jardin

- Espace jardin: Cour d'entrée

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Des bureaux
- Type: Applique murale
- EyeComfort: Non

## Consommation électrique

- Label d'efficacité énergétique: A+

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 11,8 cm
- Longueur: 15 cm
- Poids net: 0,510 kg
- Largeur: 17,3 cm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 25 000 h
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 58 W
- Luminosité totale de l'éclairage: 800 lm
- Technologie d'ampoule: LED, 230 V
- Température de couleur: blanc chaud
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50 Hz
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Nombre d'ampoules: 1
- Puissance de l'ampoule incluse: 8 W
- Indice de protection: IP44, protection contre les objets de plus de 1 mm, protection contre les projections d'eau
- Classe de protection: II - double isolation

## Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/UPC - Pièce: 8718696158951
- EAN/UPC - Boîte: 8718696228074
- Hauteur: 13,1 cm
- Poids brut SAP EAN (par pièce): 0,610 kg
- Poids: 0,610 kg
- Poids net (par pièce): 0,510 kg
- Hauteur SAP (par pièce): 131,000 mm
- Longueur SAP (par pièce): 156,000 mm
- Largeur SAP (par pièce): 181,000 mm
- Largeur: 15,6 cm
- Longueur: 18,1 cm



Date de publication:  
2019-06-21  
Version: 0.415

©2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)