



PHILIPS
myGarden
Applique murale
Liberté
anthracite
LED



17239/93/16

Illuminez votre univers extérieur

Apportez une touche de magie et de simplicité moderne dans votre jardin ou votre terrasse. Cette applique murale anthracite avec détecteur de mouvement projette une puissante lumière blanc chaud, idéale pour éclairer votre perron. Vous vous sentirez plus en sécurité avec cet éclairage chaleureux.

Solutions d'éclairage durables

- Durée de vie extrêmement longue
- Économie d'énergie
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

PHILIPS

Conçus pour l'extérieur

- Éclairage d'extérieur moderne
- Une multitude d'utilisations

Luminaires modernes pour l'extérieur

- LED haute puissance
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- IP 44, conçu pour une utilisation en extérieur
- Éclairage chaleureux et rassurant

Points forts

Durée de vie extrêmement longue



Éclairez en toute confiance. Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie ultralongue d'au moins 20 000 heures (ce qui équivaut à 20 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles d'allumage). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ou du remplacement des lumières LED Philips, et vous bénéficierez d'une lumière d'ambiance exceptionnelle chez vous.

Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

Éclairage d'extérieur moderne

À la fois fascinant, audacieux et minimaliste, le style élégant et moderne de la collection d'éclairage extérieur Philips est idéal pour illuminer parterres, allées et espaces extérieurs.

Une multitude d'utilisations

Les luminaires de la gamme Philips outdoor peuvent être utilisés de différentes manières pour répondre à vos besoins en termes d'éclairage : applique, borne, spot de sol ou encore spot à encastrer.

LED haute puissance



La gamme Philips outdoor utilise une technologie LED dernier cri pour vous offrir une luminosité puissante et une qualité d'éclairage parfaite pendant des années.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.


Conçue pour une utilisation à l'extérieur



L'indice de protection IP44 signifie que ces luminaires sont conçus pour un

usage extérieur. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau, vous pouvez donc compter sur les éclairages extérieurs Philips pour éclairer votre jardin. Ils intègrent en outre la technologie sophistiquée de LED puissantes mise au point par Philips ne nécessitant qu'un entretien minimal pour une durée de vie ultra-longue.

Éclairage chaleureux et rassurant



Le détecteur de mouvement s'active automatiquement à votre retour ou à l'arrivée d'un visiteur.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: anthracite
- Matériaux: aluminium, verre

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Moderne
- Type: Applique murale
- EyeComfort: Oui

Consommation électrique

- Energy Efficiency Label: A++

Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 19 cm
- Longueur: 16 cm
- Poids net: 0.920 kg
- Largeur: 19.8 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 25'000 heure(s)
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 30 W
- Luminosité totale de l'éclairage: 320 lm
- Technologie d'ampoule: LED, Tension ultra-basse de sécurité
- Température de couleur: blanc chaud
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Nombre d'ampoules: 1
- Puissance de l'ampoule incluse: 3 W
- Indice de protection: IP44, protection contre les objets de plus de 1 mm, protection contre les projections d'eau
- Classe de protection: I - mise à la terre

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/UPC - Pièce: 5413987120459
- EAN/UPC - Boîte: 5413987610097
- Hauteur: 22.1 cm
- Poids brut SAP EAN (par pièce): 1.351 kg
- Poids: 1.351 kg
- Poids net (par pièce): 0.920 kg
- Hauteur SAP (par pièce): 221.000 mm
- Longueur SAP (par pièce): 180.000 mm
- Largeur SAP (par pièce): 206.000 mm
- Largeur: 18 cm
- Longueur: 20.6 cm



Date de publication:
2019-04-22
Version: 0.372

©2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com