

PHILIPS

Väggbelysning

myGarden

Seasonal

rostfritt stål



17283/47/16



Njut av en vackert upplyst trädgård

Den distinkta, stenformade vägglampan myGarden Seasonal från Philips är en kompakt och modern lampa som sprider rikligt med varmvitt ljus. Den kan lysa upp ett stort område och är det perfekta valet utomhus.

Hållbara belysningslösningar

- En Philips-glödlampa medföljer alltid
- Energibesparande
- Varmvitt ljus

Designad för din trädgård

- IP44 – väderbeständig

Funktioner

En Philips-glödlampa medföljer alltid



För bästa ljuseffekt medföljer Philips Eco lågenergilampor av hög kvalitet i förpackningen.

Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

Varmvitt ljus



Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsam atmosfär.

IP44 – väderbeständig



Den här Philips-armaturen är särskilt anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för garanterad vattentålighet. IP-klassificeringen anges i två siffror där den ena syftar till skyddsnivå mot damm och en andra till vattentålighet. Arbour har IP-klass 44, vilket innebär att den tål vattenstänk och är det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: rostfritt stål
- Material: rostfritt stål

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård, Framsida

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Väggbelysning
- EyeComfort: Nej

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Höjd: 12,6 cm
- Längd: 27,6 cm
- Nettovikt: 0,440 kg
- Bredd: 11,1 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 10 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur (dold): 1 320 lm
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 1 320 lm
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 95 W
- Lamptechnologi: 230 V
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: 50–60 Hz
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Nej
- Inbyggd LED: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: A
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+ till E
- Antal lampor: 1
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande lampa: 20 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 20 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.604

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com