

PHILIPS

Stenska svetilka

myGarden


Karp 4000 K

antracitna

LED



17293/93/P3



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Zunanja stenska svetilka LED Philips Karp v antracitno sivi prek velikih površin v elegantnem okvirju iz vzdržljivega litega aluminija oddaja razpršeno hladno belo svetlobo. Prava svetleča umetnina za vašo steno, ki bo osvetljevala območje na prostem.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED
- Dolga življenjska doba do 25 let
- Hladna bela svetloba
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Zasnovano za vrt

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Varčevanje z energijo



Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Visokakovostna svetloba LED



Tehnologija LED v svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Omogoča takojšen vklop svetlobe in optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. LED-sijalka, vgrajena v to LED-svetilko Philips, deluje do 25.000 ur (kar je enako 25 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Hladna bela svetloba



Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno in bolj energično svetlobo. Ta svetilka Philips oddaja hladno belo svetlobo, ki vas navda z energijo.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Zunanja svetilka Philips je zasnovana posebej za vlažna zunanja okolja. Prestala je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Zunanja svetilka ima raven IP44: ker je zaščiten pred pršenjem vode, je pogosta in idealna svetilka za zunanjo uporabo.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: antracitna
- Material: aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Vrt

- Vrt: Dvorišče za hišo, Dvorišče pred hišo

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenska svetilka
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 26,6 cm
- Dolžina: 21 cm
- Neto teža: 0,930 kg
- Širina: 8,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 600 lm
- Omrežno napajanje: 50 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: Vgrajen LED
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 6 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

Zasnova in izdelava

- Barva: antracitna
- Vrt: Dvorišče za hišo, Dvorišče pred hišo
- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- EAN/UPC – izdelek: 8718696150504
- Garancija: 2 leti
- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Neto teža: 0,930 kg
- Material: aluminij
- Slog: Sodobno
- Bruto teža: 1,060 kg
- Tip: Stenska svetilka
- Višina: 28,100 cm
- Višina: 26,6 cm
- Življenjska doba do: 25.000 h
- Udobje oči: Ne
- Dolžina: 9,600 cm
- Širina: 21,600 cm
- Številka materiala (12NC): 915005194202
- Dolžina: 21 cm
- Neto teža: 0,930 kg
- Širina: 8,8 cm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 600 lm
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Omrežno napajanje: 50 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: Vgrajen LED
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 6 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne



Datum izdaje: 2022-06-15
Različica: 0.692

© 2022 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com