



PHILIPS
myGarden
벽 조명
Macaw
inox
LED



17303/47/86

밝고 아늑함

완벽한 큐브형의 Philips myGarden Macaw 벽등은 스테인리스 브러시 모양으로 정원 벽에 현대적 스타일을 제공합니다. 상하로 움직이는 창으로부터 벽에 극적인 고급 빛 효과를 냅니다.

환경친화적 조명 솔루션

- 에너지 절약형
- 고품질 LED 조명
- 최대 15년의 오래 작동하는 수명
- 따뜻한 백색광

건물 외관에 맞는 스타일

- 야외 사용에 맞는 설계 - 방수 IP44

PHILIPS

주요제품

에너지 절약형



Philips의 이 에너지 절약형 램프는 기존 광원에 비해 낮은 전력 소비로 전기 요금을 낮추고 환경을 보호합니다.

고품질 LED 조명




이 Philips 램프에 내장된 LED 기술은 Philips가 단독 개발한 솔루션입니다. 이 기술로 즉시 켜지면서도 최적의 광 출력이 가능하며 가정에 생생한 색상을 표현합니다.

긴 작동 수명



믿을 수 있는 광원. 이 Philips LED 램프에 사용된 일체형 LED는 최대 15,000 시간의 매우 긴 수명을 제공합니다(하루 평균 3시간 사용을 기준으로 20년에 해당, 최소 13,000회 이상의 전원 스위칭 주기 포함). 쉽게 말해 집안에 완벽한 조명 환경을 유지하면서도 정비나 전구 교체를 걱정할 필요가 없습니다.

따뜻한 백색광



빛은 색 온도가 서로 다른데, 이는 켈빈(K)이라는 단위로 표시됩니다. 켈빈 값이 낮은 램프는 따뜻한 느낌의 보다 아늑한 빛을 발산하며 켈빈 값이 높은 조명은 시원한 느낌의 보다 활기찬 빛을 발산합니다. 이 Philips 램프는 아늑한 분위기를 내는 따뜻한 백색입니다.

야외 사용에 맞는 설계

이 Philips 옥외등은 습한 옥외 환경을 위해 특별히 설계되었습니다. 방수성을 보장하기 위해 엄격하게 테스트되었습니다. IP 수준은 두 숫자로 기술됩니다: 첫 번째 숫자는 분진 방지 수준을 가리키고 두 번째 숫자는 방수성을 가리킵니다. 이 옥외등은 IP44로 설계되었습니다: 튀기는 물을 방지하는 이 제품은 가장 흔하며 일반 옥외용으로 이상적입니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상: inox
- 재질: 스테인리스

기타

- 특수 설계: 정원 및 테라스
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 벽 조명

제품 규격 및 무게

- 높이: 13 cm
- 길이: 12.2 cm
- 순중량: 0.236 kg
- 폭: 8.5 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 다음 일반 전구와 동등한 광원: 31 W
- 전구 기술: LED
- 조명 색상: 따뜻한 백색
- 주전원: 범위 220V ~ 240V, 50~60Hz
- 조명 기구 조광가능: 아니요
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 전구 수: 1
- 소비 전력 전구 포함: 3 W
- IP 코드: IP44, 1mm를 초과하는 물체로부터 보호, 물이 튀는 상태에서의 방수 충족
- 보호 등급: II - 이중 절연

포장 크기 및 무게

- SAP EAN/UPC - 개: 6947830427468
- EAN/UPC - 케이스: 6947830474189
- 높이: 14.8 cm
- SAP 총중량 EAN (개): 0.333 kg
- 중량: 0.333 kg
- 순중량 (개): 0.236 kg
- SAP 높이 (개): 148.000 mm
- SAP 길이 (개): 93.000 mm
- SAP 너비 (개): 133.000 mm
- 폭: 9.3 cm
- 길이: 13.3 cm



발행일자: 2019-04-02
버전: 0.242

© 2019 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com