




PHILIPS
myGarden
Väggbelysning
Limestone
antracit



17338/93/PN



Njut av en vackert upplyst trädgård

Philips Limestone vägglykta i högkvalitativt syntetmaterial är snygg och robust på väggen. Den sprider ljus uppåt och nedåt och ger en effektfull väggbelysning. Perfekt för att skapa en mysig atmosfär i trädgården.

Inför design i trädgården

- Högkvalitativa syntetmaterial

Särskilda egenskaper

- Enkel installation
- Vädertålig

Njut av livet utomhus

- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

PHILIPS

Funktioner

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den är tillverkad av högkvalitativa syntetmaterial.

Enkel installation



Ibland kan det vara svårt att installera dina armaturer, men med den här utomhuslampan från Philips har vi varit noga med att göra det så enkelt som möjligt. Torxnyckel medföljer.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Skapa en elegant atmosfär

Den här vägglampan för utomhusbruk är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att smälta in i din utomhusmiljö och skapa den stämning du alltid har velat ha.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: antracit
- Material: syntet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Tåligt material av hög kvalitet: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård, Framsida

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Väggbelysning
- EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt

- Höjd: 19,2 cm
- Längd: 19,2 cm
- Nettovikt: 0,454 kg
- Bredd: 7,3 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- Dimbart armatur: Ja
- LED: Nej
- Inbyggd LED: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: glödlampa medföljer ej
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A++ till E
- Antal lampor: 2
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande lampa: -
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5 W
- IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, skydd mot vattenstänk

- Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Förpackningens mått och vikt

- SAP EAN/UPC - Stycke: 8718696157060
- EAN/UPC - Hölje: 8718696226957
- Höjd: 20,1 cm
- SAP-nettovikt EAN (per del): 0,545 kg
- Vikt: 0,545 kg
- Nettovikt (per del): 0,454 kg
- SAP-höjd (per del): 201,000 mm
- SAP-längd (per del): 81,000 mm
- SAP-bredd (per del): 196,000 mm
- Bredd: 8,1 cm
- Längd: 19,6 cm



Publiceringsdatum:
2019-10-07
Version: 0.489

© 2019 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com