



PHILIPS
myGarden
โคมไฟติดทางเดิน/โคมไฟ
ติดเสา
17341 Tuff 10W 4000K
อะลูมิเนียม
LED



17341/48/C3

ไฟกับการผ่อนคลาย

เพิ่มแสงสว่างให้กับกลางแจ้งด้วยฟลัดไลท์ LED ของ Philips myGarden Flux และรักษาการใช้พลังงานของคุณให้ปลอดภัย กรอบอะลูมิเนียมสีดำทำให้มีการจัดการความร้อนที่ดี ได้รับการจัดอันดับ IP65 โดยเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้ในพื้นที่กลางแจ้ง

โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืน

- การประหยัดไฟ
- ไฟ LED คุณภาพสูง

อายุการใช้งานยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง

ง่ายต่อการใช้งาน

- สามารถปรับมุมของแสงได้

คุณภาพเยี่ยม

- ตัวโคมทำจากโลหะมีความทนทาน

PHILIPS

ไฮไลท์

การประหยัดไฟ



โคมประหยัดไฟของ Philips อนุรักษ์พลังงานเมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงแบบดั้งเดิมซึ่งช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าและยังช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ไฟ LED คุณภาพสูง



เทคโนโลยี LED ภายในโคมไฟนี้เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาอย่างไม่ซ้ำใครจาก Philips ด้วยความสามารถเปิดปิดได้ในทันที ทำให้มีกำลังส่องสว่างที่เหมาะสม และการถ่ายเทความร้อนที่ดีในหลอดของโคมไฟของคุณ

อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณสามารถวางใจได้ หลอดไฟ LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัดอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง (เท่ากับ 20 ปี เมื่อเฉลี่ยการใช้งาน 3 ชม. ต่อวัน เปิด/ปิดสวิตช์อย่างน้อย 13,000 ครั้ง) คุณจึงสบายใจได้ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้บรรยากาศของแสงที่เหมาะสมในบ้านของคุณ

สามารถปรับมุมของแสงได้

ตัวโคมทำจากโลหะมีความทนทาน ออกแบบเพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร

ไฟกลางแจ้ง Philips ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่ชื้น โคมไฟผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่ว ระดับ IP มีการอธิบายไว้ด้วยตัวเลขสองตัว ตัวแรกหมายถึงระดับการป้องกันฝุ่น ตัวที่สองหมายถึงการป้องกันน้ำ ไฟกลางแจ้งได้รับการออกแบบในระดับ IP44 กล่าวคือ ป้องกันน้ำกระเซ็นได้ ผลิตภัณฑ์นี้พบได้โดยทั่วไปมากที่สุดและเหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: อะลูมิเนียม
- วัสดุ: อะลูมิเนียม

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: สวนและชานบ้าน
- สไตล์: ประโยชน์ใช้สอย
- ประเภท: โคมไฟติดทางเดิน/โคมไฟติดเสา
- EyeComfort: ไม่มี

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 11.9 cm
- ความยาว: 12.7 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.420 kg
- ความกว้าง: 3.8 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 800 lm
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: ช่วง 220 V - 240 V
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่มี
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- จำนวนหลอดไฟ: 1
- มีหลอดไฟวัตต์: 10 W
- รหัส IP: IP65, กันฝุ่น, การป้องกันละอองน้ำ
- ระดับการป้องกัน: I - ต่อสายดิน

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ชี้อื่น:
6947830434169
- EAN/UPC - กรณี: 6947830478729
- ความสูง: 14.5 cm
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 0.449 kg
- น้ำหนัก: 0.449 kg

- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 0.420 kg
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 145.000 mm
- ความยาว SAP (ชั้น): 44.000 mm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 134.000 mm
- ความกว้าง: 4.4 cm
- ความยาว: 13.4 cm



วันที่ออก: 2019-06-14
เวอร์ชัน: 0.294

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com