

PHILIPS

Stenska svetilka

myGarden

Kiskadee IR

antracitna



17384/93/PN



Vedno je svetlo, ko pridete domov

Elegantna antracitna stenska svetilka Philips ima čiste linije in močne poudarke. Izdelana je iz visokokakovostnega aluminija in prijetno polepša sodoben vrt. Senzor gibanja omogoča, da se samodejno vklopi, ko se nekdo približa.

Zasnovano za uporabo na prostem

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Napredna svetila za uporabo na prostem

- Vključen je senzor gibanja za priročno in zanesljivo uporabo

Posebne značilnosti

- Odporno na vremenske pogoje

Uživajte v življenju na prostem

- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje

Značilnosti

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Vključen senzor gibanja



Vgrajen je senzor gibanja, ki vas pozdravi, ko se vračate domov, ali opozori na goste. Ko senzor zazna gibanje, se svetilka samodejno vklopi.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Ustvarite elegantno vzdušje

Ta zunanja stenska svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje zunanji prostor in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: antracitna
- Material: aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Senzor gibanja: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenska svetilka
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 24,5 cm
- Dolžina: 19,7 cm
- Neto teža: 0,585 kg
- Širina: 14 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Ne
- Vgrajen LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Nosilec je združljiv s sijalkami razreda: A++ do E
- Število sijalk: 1
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 42 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696165867
- Neto teža: 0,585 kg
- Bruto teža: 0,760 kg
- Višina: 259,000 mm
- Dolžina: 146,000 mm
- Širina: 201,000 mm
- Številka materiala (12NC): 915005553601



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.774

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com