

# PHILIPS

## Borne d'éclairage extérieure Lucca

Hue White

Comprend ampoule LED E27

Lumière blanche chaude  
(2 700K)

Alimentation secteur

Commande intelligente avec  
pont Hue Bridge\*



17402/93/P0



## Automatisez vos éclairages

Désormais, étendez la technologie Hue à vos espaces extérieurs. La borne d'éclairage Lucca peut être reliée à votre pont Hue, ce qui permet d'obtenir toutes les fonctionnalités comme le contrôle à distance, le gardiennage et la programmation. Le pont Hue n'est pas fourni.

### Contrôle facile et confort

- Configurez votre éclairage pour qu'il vous accueille dans votre maison
- Commande intelligente, à la maison ou en déplacement
- Réglez les temporisateurs pour votre confort
- Variateur sans installation
- Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez

### Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue

- Nécessite un pont Philips Hue

### Spécialement conçu pour vos espaces extérieurs

- Résistant aux intempéries (IP44)
- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

# Points forts

## Bienvenue chez vous



Bénéficiez du confort de vos lampes s'allumant automatiquement quand vous arrivez et s'éteignant quand vous partez. Videz votre voiture et entrez dans votre maison, le tout avec le confort de la bonne lumière. Il suffit de régler l'application Hue sur le mode À la maison ou À distance pour allumer toutes vos lumières, ou laissez la géolocalisation le faire pour vous, le tout sans toucher un bouton. C'est aussi facile que ça.

## Commande intelligente, à la maison ou en déplacement



Illuminez vos espaces extérieurs et observez ce qu'il se passe dehors. En reliant votre éclairage extérieur au pont Hue, vous pouvez le contrôler comme vous le souhaitez. Grâce à nos options de télécommandes intérieures telles que l'application Philips Hue ou l'utilisation de votre voix (Amazon Alexa, Apple HomeKit ou l'Assistant Google), vous pouvez contrôler vos lampes d'extérieur. Vous pouvez définir des programmations de lumière pour simuler votre présence. Contrôlez votre éclairage extérieur depuis le confort de votre maison ou de n'importe quel autre endroit.

## Réglez les temporisateurs pour votre confort



Profitez de soirées plus longues à l'extérieur, finissez vos travaux de jardinage ou sortez les poubelles après le coucher du soleil. Faites en sorte que vos éclairages Hue Philips s'allument automatiquement selon des horaires prédéfinis ou en utilisant le programme de lever/coucher du soleil. Et bien sûr, vous pouvez également éteindre ou réduire l'intensité de vos lampes de la même manière. Vous n'aurez plus jamais à vérifier si vous avez laissé des lampes allumées.

## Variateur sans installation



Faites l'expérience d'une variation douce de l'intensité de lumière avec Philips Hue. Ni trop clair, ni trop sombre. Exactement comme vous le souhaitez. Pour tamiser l'éclairage, vous n'avez besoin d'aucun câblage, ni d'un électricien ou d'une installation.

## Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez



Connectez vos éclairages Philips Hue au pont et découvrez une infinité de possibilités. Contrôlez vos lampes depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à l'application Philips Hue, ou ajoutez des interrupteurs intérieurs à votre système pour allumer ou éteindre vos lampes. Définissez des programmeurs, notifications, alarmes et bien plus, pour profiter pleinement de l'expérience Philips Hue. Philips Hue est même compatible avec Alexa d'Amazon, HomeKit d'Apple et l'Assistant Google, pour permettre une commande vocale des éclairages.

## Nécessite un pont Philips Hue




Connectez vos éclairages Philips Hue au pont pour les contrôler depuis votre smartphone ou tablette via l'application Philips Hue. Vous pouvez également contrôler vos éclairages Philips Hue à l'aide du variateur intérieur Philips Hue pour les allumer/éteindre et changer la luminosité.

**Résistant aux intempéries (IP44)**

Cet équipement d'extérieur Philips Hue est spécialement conçu pour les espaces extérieurs, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir ses performances. Le niveau IP est

composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière et le second, contre l'eau. Cette lampe est conforme à la norme IP44 : elle résiste aux projections d'eau provenant de n'importe quelle direction et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

**Haute qualité**

Les produits sont fabriqués spécifiquement pour une utilisation en extérieur. Nous utilisons des matériaux de la plus haute qualité pour assurer la meilleure performance dans les conditions extérieures ainsi que l'utilisation intelligente des matériaux pour optimiser la fréquence radio.

# Caractéristiques

**Design et finition**

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Aluminium

**Options/accessoires inclus**

- Gradable avec l'application et la télécommande Hue: Oui

**Caractéristiques lumineuses**

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

**Divers**

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Type: Borne/lampadaire

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 1.375 kg
- Hauteur: 40 cm
- Longueur: 14.2 cm
- Largeur: 14.2 cm

**Entretien**

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Durée de vie jusqu'à: 25'000 h
- Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 806 lm
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- LED: Oui
- LED intégrée: Non
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A à G
- Nombre d'ampoules: 1
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: 9 W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 9 W
- Indice de protection: IP44, protection contre les projections d'eau
- Classe de protection: II - double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Possibilité de remplacement de la source lumineuse: Source lumineuse LED remplaçable par l'utilisateur final
- Possibilité de remplacement de l'appareillage de commande: Appareillage de commande remplaçable par un professionnel
- Flux lumineux à 2 700 K: 806 lm

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Application Philips Hue: IOS 15 et versions ultérieures, Android 10.0 et versions ultérieures

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696166055
- Poids net: 1.38 kg
- Poids brut: 1.68 kg
- Hauteur: 448 mm
- Longueur: 165 mm
- Largeur: 165 mm
- Code 12NC: 915005561301



Date de publication:  
2024-02-03  
Version: 0.434

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)