

# PHILIPS

## Lucca utendørs pidestall

Hue White

Inkluderer E27 LED-pære

Varmhvitt lys (2700 K)

Strømdrevet

Smart kontroll med Hue Bridge\*



17402/93/P0



## Automatiser lysene

Nå kan du utvide Hue til uteområdene dine. Lucca-pidestallen kan kobles til din eksisterende Hue-bro for å få alle funksjonene som kontroll når du er hjemmefra, geofencing og planlegging. Hue-bro ikke inkludert.

### Enkel styring og god komfort

- La belysningen ønske deg velkommen hjem
- Smart styring - hjemme og på farten
- Angi de tidsinnstillingene som passer deg
- Installasjonsfri dimming
- Styr lyset på din måte

### Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

- Krever en Philips Hue Bridge

### Spesialdesignet for utendørs områder

- Værbestandig (IP44)
- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

# Høydepunkter

## Velkommen hjem



Opplev komforten av at lysene slår seg på automatisk når du kommer hjem og slår seg av når du forlater huset. Pakk ut bilen, gå inn i huset, alt med komforten av riktig lys. Bare sett Hue-appen til hjemme- eller borte-modus for å slå på alle lysene, eller la geolocation gjøre det for deg, uten å måtte røre en knapp. Det er enkelt og greit.

## Smart styring - hjemme og på farten



Lys opp utendørs og se hva som skjer på utsiden. Ved å koble utendørslysene til Hue bridge kan du kontrollere dem slik du ønsker. Våre fjernkontrollalternativer for innendørs Philips Hue-appen eller bruk stemmen (Amazon Alexa, Apple HomeKit eller Google assistant) til å styre lysene ute. Du kan angi lysplaner for å etterligne din tilstedeværelse. Kontroller utendørsbelysningen fra komforten av hjemmet eller fra et annet sted.

## Sett tidsstyringer for enkelhetens skyld



Nyt lengre kvelder ute, gjør ferdig hagearbeidet, eller bare bær ut søpla etter solnedgang. Philips hue-belysningen aktiveres automatisk i forhold til tidsinnstillinger eller ved å følge soloppgangen og solnedgangen. Og selvfølgelig kan du også slå av eller dempe lysene på denne måten. Du trenger aldri mer å bekymre deg for om du har latt noen lys stå på.

## Installasjonsfri dimming



Jevn dimming med Philips Hue. Akkurat passe belysning som ikke er for mørk og ikke for lys. Det er ikke nødvendig med ledninger, elektriker eller installasjon.

## Styr lyset på din måte



Koble Philips Hue-lysene til bridge og oppdag alle mulighetene. Styr lysene fra Philips Hue-appen på smarttelefonen eller nettbrettet, eller bruk innendørs brytere for å aktivere lysene. Angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer for en komplett Philips Hue-opplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple Homekit og Google Home og lar deg kontrollere lysene med stemmen.

## Krever en Philips Hue-bridge




Koble Philips Hue-lyspærene til bridge for å styre lysene fra smarttelefonen eller nettbrettet via Philips Hue-appen. Eller styr Philips Hue-lyskildene med Philips Hue-dimmeren, som kan brukes til å slå av/på og dimmefunksjonalitet.

**Værbestandig (IP44)**

Denne utendørslampen fra Philips Hue er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått

omfattende testing for å sikre ytelsen. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vannsprut. Denne lampen er utformet med IP44: noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almennbelysning.

**Høy kvalitet**

Produktene er laget spesielt for utendørs bruk. Vi bruker materialer i høy kvalitet for å sikre den beste ytelsen og for å optimere radiofrekvensen ved utendørs forhold.

## Spesifikasjoner

**Design og utseende**

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Aluminium

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Kan dimmes med Hue-app og -bryter: Ja

**Lysegenskaper**

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

**Diverse**

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Type: Sokkel/stolpe

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 1,375 kg
- Høyde: 40 cm
- Lengde: 14,2 cm
- Bredde: 14,2 cm

**Service**

- Garanti: To år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 806 lm
- Lysfarge: varmhvit
- Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Nei
- Lysarmaturen er kompatibel med lyspære(r) i klasse: A til G
- Antall lyspærer: 1
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: 9 W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 9 W
- IP-klasse: IP44, beskyttelse mot vannsøl
- Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Lyskildens utskiftbarhet: LED-lyskilden kan skiftes ut av sluttbrukeren
- Kontrollutstyrets utskiftbarhet: Utskiftbart kontrollutstyr av fagmann
- Lumen på 2700 K: 806 lm

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- Philips Hue-appen: IOS 15 og nyere, Android 10.0 og nyere

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696166055
- Nettovekt: 1,38 kg
- Bruttovekt: 1,68 kg
- Høyde: 448 mm
- Lengde: 165 mm
- Bredde: 165 mm
- Materialenummer (12NC): 915005561301



Utgivelsesdato:  
2024-02-04  
Versjon: 0.434

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)