

PHILIPS

Tuar udendørs søjle

Hue White

E27 LED pære medfølger

Varmt hvidt lys (2700 K)

Strømforsyning

Intelligent styring med Hue
bridge*



17406/47/P0



Automatiser din belysning,

Nu kan du udvide dit Hue system til dine udendørsområder. Lucca søjlelampen kan tilsluttes din eksisterende Hue Bridge, så du får alle funktionerne, f.eks. betjening, når du er væk fra hjemmet, geofencing og timere. Hue Bridge medfølger ikke.

Nem styring og komfort

- Indstil dine lamper til at tænde, når du kommer hjem
- Smart styring, hjemme og udefra
- Indstil timere efter eget ønske
- Dæmpning uden installation
- Styr det på din måde

Fuld styring fra din smartenhed med Hue Bridge

- Kræver en Philips Hue Bridge

Specielt designet til dine udendørsområder

- Vandtæt (IP44)
- Inox og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Velkommen hjem



Oplev det praktiske ved, at din belysning tændes automatisk, når du kommer hjem, og slukkes, når du tager af sted. Tag tingene ud af bilen, og gå ind, alt sammen nemt og bekvemt med det rette lys. Du skal bare stille Hue appen på Hjemme eller Ude, så al belysning tændes, eller lad GPS klare det for dig, alt sammen uden at trykke på en knap. Så nemt er det.

Smart styring, hjemme og udefra



Oplys dine udendørs områder og se, hvad der foregår udenfor. Ved at forbinde din udendørs belysning med Hue Bridgen kan du styre dem præcist som du ønsker. Med vores indendørs fjernbetjeningsmuligheder, f.eks. Philips Hue appen eller ved brug af din stemme (Amazon Alexa, Apple HomeKit eller Google Assistant) kan du styre din udendørs belysning. Du kan indstille lysplaner, så det ser ud til, at du er hjemme. Styr din udendørs belysning nemt og bekvemt fra dit hjem eller ethvert andet sted.

Indstil timere efter ønske



Nyd at kunne være længere ude om aftenen, gøre havearbejdet færdigt eller bare gå ud med skraldet efter solnedgang. Indstil din Philips Hue belysning til at tænde automatisk ved hjælp af tidsplaner eller efter solopgang og solnedgang. Du kan selvfølgelig også slukke eller dæmpe belysningen på denne måde. Du behøver aldrig mere at tænke på, om du har slukket lyset.

Dæmpning uden installation



Philips Hue giver garanti for problemfri dæmpning, så det hverken er for lyst eller for mørkt, men altid helt perfekt. Og der er hverken behov for ledningsføring, elektrikerarbejde eller installation for at dæmpe lyset.

Styr det på din måde



Slut Philips Hue pærer og lamper til en Bridge og gå på opdagelse blandt de uendelige muligheder. Betjen belysningen fra din smartphone eller tablet via Philips Hue appen, eller monter indendørs kontakter i systemet for at ændre belysningen. Indstil timere, beskeder, alarmer og meget mere for at få den fulde Philips Hue oplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple Homekit og Google Assistant, så du kan styre lyset med stemmen.

Kræver en Philips Hue Bridge



Forbind dine Philips Hue lyskilder til en Bridge og betjen din belysning fra din smartphone eller tablet via Philips Hue appen. Eller betjen dine Philips Hue lyskilder med Philips Hues indendørs Hue Dimmer Switch, der kan bruges til at tænde, slukke og dæmpe lyset.

Vandtæt (IP44)

Dette Philips Hue udendørslampe er specielt designet til brug i udendørs miljøer og har gennemgået strenge

tests for at sikre god ydelse. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lamper er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger. Produktet er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

Høj kvalitet

Produkterne er fremstillet specielt til udendørs brug. Vi anvender materialer af højeste kvalitet til at sikre den bedste ydelse udendørs og bruger materialerne smart for at optimere radiofrekvensen.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: inox
- Materiale: aluminium

Diverse

- Specielt designet til: Have og veranda
- Styling: Moderne
- Type: Stander-/søjlelampe
- EyeComfort: Nej

Strømforbrug

- Energimærke (EEL): A+

Produktmål og -vægt

- Højde: 77 cm
- Længde: 15 cm
- Nettovægt: 1,860 kg
- Bredde: 15 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampe (skjult): 806 lm
- Lysudbyttepære inkluderet: 806 lm
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 60 W
- Lyskildeteknologi: 230 V
- Lysfarve: varm hvid
- 230V: 50-60 Hz
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- Indbygget LED: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: A+
- Lampen er kompatibel med pære(r) i klasse: A++ til E
- Antal pærer: 1
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: 9 W
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 9 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Ja

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696166093
- Nettovægt: 1,860 kg
- Bruttovægt: 2,375 kg
- Højde: 843,000 mm
- Længde: 170,000 mm
- Bredde: 170,000 mm
- Materiale nummer (12NC): 915005561701



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.678

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com