

PHILIPS

Piedestal de exterior Calla

Hue cu ambianță albă și
color

LED integrat

Lumină albă și colorată

Sistem de tensiune joasă –
unitate de bază

Control inteligent cu Hue
Bridge*



17423/30/P7



Conectați la priză și iluminați exteriorul locuinței dvs.

Nu trebuie decât să conectați la priză și să vă bucurați de cele 16 milioane de culori disponibile pentru a spori frumusețea grădinii dvs. sau pentru iluminarea aleilor. Unitatea de bază Calla oferă 1 punct de lumină și toate cablurile/alimentarea de care aveți nevoie pentru a începe.

Posibilități nelimitate

- Dați culoare exteriorului cu 16 milioane de nuanțe
- Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece
- Lumină specială pentru ocazii speciale

Control și confort facile

- Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.
- Reglare fără instalare
- Controlați lumina așa cum doriți

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

- Necesită o consolă Philips Hue

Concepută special pentru exterior

- Ușor de instalat și extins
- Sursa de alimentare și ștecherul sunt incluse
- Rezistență la intemperii (IP65)
- Aluminiiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Repere

Dați culoare exteriorului



Cu produsele Philips Hue pentru iluminat exterior magia nu are limită. Puteți să vă jucați cu 16 milioane de culori și toate nuanțele de lumină albă pentru a crea efectul dorit. Puneți în evidență obiecte, copaci sau alei, pentru a crea un spațiu inedit. Folosiți aplicația Hue pentru a salva setările de lumină preferate. Ulterior, le puteți reapela oricând, cu o simplă atingere.

Lumină albă caldă până la rece



Profitați mai mult de seri confortabile cu iluminatul pentru exterior Philips Hue. Setări ambianța potrivită în curte, pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De la lumina albă caldă a soarelui de vară, la lumina rece și înghețată a iernii: puteți să vă bucurați de orice nuanță de lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie cu starea dvs. sufletească.

Lumină specială pentru ocazii speciale



Spiritul sărbătorilor începe aici – cu lumină inteligentă! Folosiți luminile Philips Hue pentru a vă transforma locuința într-o experiență festivă: lumini roșii și verzi strălucitoare pentru Crăciun, culori pastelate pentru primăvară sau chiar o strălucire misterioasă purpurie pentru a crea cea mai bântuită casă din cartier de Halloween.

Setați temporizatoare pentru confort



Bucurați-vă de seri lungi afară, terminați lucrările din grădină sau doar duceți gunoiul afară după apusul soarelui. Configurați luminile Philips Hue să se aprindă automat prin setarea programelor sau folosiți rutina apus/răsărit. Și, bineînțeles, în acest mod puteți și să opriți sau să reduceți intensitatea luminilor. Nu trebuie să vă mai faceți griji niciodată că ați lăsat lumina aprinsă.

Reglare fără instalare



Descoperiți reglarea lină garantată a intensității cu Philips Hue. Nici prea strălucitor. Nici prea întunecat. Exact așa cum trebuie. Pentru a diminua intensitatea luminoasă nu aveți nevoie de cabluri, de un electrician sau de instalație.

Controlați lumina așa cum doriți



Conectează luminile Philips Hue la Bridge și începe să descoperi posibilitățile nelimitate. Controlează luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugă întrerupătoare de interior la sistem pentru a modifica lumina. Programează temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant pentru a-ți permite să controlezi luminile prin intermediul vocii.

Necesită o consolă Philips Hue



Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.

Ușor de instalat și extins



Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.

Sursa de alimentare și ștecherul sunt incluse



Pachetele de bază conțin toate elementele de care aveți nevoie pentru început, inclusiv puncte de lumină, sursă de alimentare, cabluri de alimentare și conectori. Tot ce aveți de făcut este să despachetați, să instalați produsul în locul dorit și să aprindeți luminile.

Rezistență la intemperii (IP65)



Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP65: aceasta înseamnă că este protejată de jeturile de apă de joasă presiune. Este un nivel de protecție mai înalt decât IP44 și este utilizat în mod obișnuit atunci când corpurile de iluminat sunt aproape de sol sau necesită protecție mai înaltă ca urmare a anumitor condiții meteo.

Înaltă calitate



Produsele sunt fabricate special pentru utilizare în exterior. Folosim materiale de cea mai înaltă calitate pentru a asigura cea mai bună performanță în condiții de exterior, precum și utilizarea inteligentă a materialelor pentru a optimiza radiofrecvența.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiiu

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Tip: Piedestal/stâlp

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,735 kg
- Lungime cablu: 0,5 m
- Înălțime: 25,2 cm
- Lungime: 10,4 cm
- Lățime: 10,4 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Culoare lumină: Ambianță albă și color Hue 2000-6500
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 8 W
- Cod IP: IP65, etanșeitate la praf, protecție împotriva jeturilor de apă
- Clasa de protecție: II – izolație dublă
- Posibilitatea de înlocuire a sursei de lumină: Sursă de lumină LED care nu poate fi înlocuită
- Posibilitatea de înlocuire a echipamentelor de control: Echipament de control care poate fi înlocuit de utilizatorul final

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Aplicația Philips Hue: iOS 15 și versiuni ulterioare, Android 10.0 și versiuni ulterioare

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696168011
- Greutate netă: 0,74 kg
- Greutate brută: 2,15 kg
- Înălțime: 298 mm
- Lungime: 145 mm
- Lățime: 210 mm
- Număr material (12NC): 915005630601



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.1518

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com