

PHILIPS

ÕUE-POSTAMENTVALGUS IMPRESS

Hue White and color
ambiance

Integreeritud LED


Valge ja värviline valgus

Vooluvõrgu toitega

Nutikas juhtimine Hue
Bridge'iga*



17431/30/P7



Lõputud võimalused

Viige Hue nüüd ka õue. Postamentvalgusti Impress saab ühendada juba olemasoleva Hue sillaga, et nautida kõiki funktsioone, nagu kaugjuhtimine kodust eemal ja ajastamine, kuid see sobib suurepäraselt ka meeleolu loomiseks. Hue silda ei ole komplektis.

Lõputud võimalused

- Värvige oma õu 16 miljoni värviga
- Lõdvestuge sooja või külma valge valgusega
- Eriline valgus erilisteks sündmusteks

Lihtne ja mugav juhtimine

- Seadistage taimerid nii, nagu teile sobib
- Juhtige nii, nagu soovite
- Nutikas juhtimine, kodus ja eemal
- Määrake tuled, mis teid koju saabudes tervitavad

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

- Vajalik on Philips Hue sild

Kujustatud spetsiaalselt õue jaoks

- Ilmastikukindel (IP44)
- Kvaliteetne alumiinium ja karastatud klaas
- Kõrge valgusvoog

Esiletõstetud tooted

Tehke oma õu värviliseks



Philips Hue välisvalgustusega ei ole maagial piiranguid. Mängige 16 miljoni värvi ja kõikide valge varjunditega, et luua enda soovitud efekt. Tooge esile esemeid, puid või teeradu, et ruum välja paistaks. Kasutage Hue rakendust, et salvestada oma valguse lemmikseadistused ja taastage need soovitud ajal kõigest ühe sõrmeliigutusega.

Valge valgus soojust külmani



Tehke oma öhtud pikemaks Philips Hue välisvalgustusega. Seadistage õige meeleolu oma terrassil, rõdul või verandal, ja lõdvestuge. Suvepäikeselisest soojast valgest valgusest kuni talve meenutava jääkülma päeva valguseni – saate nautida valge valguse kõiki varjundeid, nii et need sobivad teie meeleoluga kogu aasta.

Eriline valgus erilisteks sündmusteks



Pühademeeleolu algab siit – nutika valgusega! Kasutage Philips Hue valgusteid, et anda oma kodule pühadehõng: eripunane ja -roheline valgus jõuludeks, õrnad pastelsed toonid kevadeks või koguni kõhedusttekitav lillakas kuma, et luua Halloweeniks elamukvartali kõige jubedam kummitusmaja.

Seadistage taimerid mugavamaks kasutamiseks



Nautige pikki öhtuid õues, lõpetage aiatöid või viige lihtsalt prügi pärast päikeseloojangut välja. Philips Hue valgustid lülituvad automaatselt sisse, kui seadistate need ajakava või siis päikesetõusu ja -loojangu järgi. Loomulikult saate samal moel ka valgustid välja lülitada ja hämardada. Te ei pea enam kunagi muretsema selle pärast, et olete äkki tuled põlema jätnud.

Juhtige nii, nagu soovite



Ühendage oma Philips Hue valgustid sillaga ja avastage piiratud võimalused. Juhtige valgusteid Philips Hue rakendusega oma nutitelefoni või tahvelarvutist või lisage süsteemile lüliteid valgustite juhtimiseks. Seadke taimereid, teavitusi, alarme ja muud, et nautida täielikku Philips Hue elamust. Philips Hue töötab isegi Amazon Alexa, Apple Homekiti ja Google Home'iga, et saaksite valgusteid oma häälega juhtida.

Nutikas juhtimine, kodus ja eemal



Valgustage oma õue ja vaadake, mis väljas toimub. Kui ühendate välisvalgustid Hue sillaga, saate seda juhtida mis tahes viisil. Välisvalgusteid saate juhtida Philips Hue õueanduriga, toas asuva juhtimisrakendusega, nagu Philips Hue rakendus, või häälega (Amazon Alexa, Apple HomeKit või Google Assistant). Valgust saate ajakava järgi seada, et jätta muljet oma kohalolust. Juhtige välisvalgusteid mugavalt kodust või mis tahes muust asukohast.

Seadistage tuled teid tervitama



Tunnetage seda mugavust, kui teie koju jõudes lähevad tuled automaatselt põlema ning kustuvad, kui te lahkute. Võtke autost asjad, astuge tuppa – ja kõike seda õige valgusega. Kõikide tulede sisselülitamiseks kasutage Philips Hue õueandurit või määrake Hue rakendus režiimile „Kodu“ või „Ära“, või laske geolokaliseerimisel seda teha, ilma et peaksite ühtegi nuppu vajutama. Nii lihtne see ongi.

Vajalik on Philips Hue sild




Ühendage Philips Hue valgustid sillaga, et juhtida neid Philips Hue rakendusega oma nutitelefoni või tahvelarvutist. Või juhtige oma Philipsi Hue valgusteid Philips Hue siseruumides asuva hämarduslülitiga, millega saab valgustit sisse ja välja lülitada ning hämardada.

Ilmastikukindel (IP44)



Philips Hue välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks väliskeskkondades ja on vastupidavuse tagamiseks läbinud põhjalikud katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud mis tahes suunast tulevate veepritsmete eest. See on levinuim ja ideaalseim toode üldvalgustuseks välistingimustes.

Kvaliteetne alumiinium ja klaas



Tooted on valmistatud spetsiaalselt välitingimustes kasutamiseks. Kasutame kvaliteetset alumiiniumi ja karastatud klaasi, et tagada välitingimustes parim tulemus ning materjalide nutikas kasutus, et raadiosagedust optimeerida.

Kõrge valgusvoog



See Philips Hue valgusti tagab piisava valgusvoo, millega saate oma aeda mugavalt valgustada. Kasutage seda Philips Hue valgustit sissepääsude valgustamiseks, rikkalikuma õhkkonna loomiseks ja välitingimuste viimiseks uuele tasemele, seadistades hetke jaoks sobiva stseeni.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: klaas

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav Hue rakenduse ja lülitiga: Jah

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Tüüp: Postament-/postvalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,580 kg
- Kõrgus: 40 cm
- Pikkus: 10 cm
- Laius: 10 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusvoog luumenites 4000 K juures: 1 180 lm
- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valguse värv: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Toiteallikas: Vahemik 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Valgusallikate arv: 2
- Komplekti kuulub elektrilamp: 8 W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 8 W
- IP-kood: IP44, kaitse veepritsmete eest
- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga
- Valgusallika asendatavus: Mitteasendatav LED-valgusallikas
- Juhtimisseadmestiku asendatavus: Juhtimisseadmestikku saab asendada lõppkasutaja
- Valgusvoog luumenites 2700 K juures: 710 lm

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- rakendus Philips Hue: IOS 15 ja uuem, Android 10.0 ja uuem

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696170502
- Netokaal: 1,58 kg
- Brutokaal: 1,83 kg
- Kõrgus: 456 mm
- Pikkus: 156 mm
- Laius: 156 mm
- Materjali number (12NC): 915005731001



Väljalaske kuupäev:
2024-02-04
Version: 0.489

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com