

PHILIPS

Lampă de perete de exterior Eonic

Hue cu ambianță albă și color

LED integrat


Lumină albă și colorată

Cu alimentare de la rețea

Control inteligent cu Hue Bridge*



17438/30/P7



Posibilități nelimitate

Extindeți acum Hue la exterior. Lampa de perete Eonic poate fi conectată la consola Hue existentă pentru ca dvs. să vă bucurați de toate caracteristicile, cum ar fi sistemul de comandă și programare de la distanță și posibilitatea de a crea orice ambianță doriți. Consola Hue nu este inclusă.

Posibilități nelimitate

- Dați culoare exteriorului cu 16 milioane de nuanțe
- Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece
- Lumină specială pentru ocazii speciale

Control și confort facile

- Setări temporizatoare pentru confortul dvs.
- Controlați lumina așa cum doriți
- Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță
- Setează luminile să te întâmpine când ajungi acasă

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

- Necesită o consolă Philips Hue

Concepută special pentru exterior

- Rezistență la intemperii (IP44)
- Aluminu de înaltă calitate și sticlă calită
- Lumină intensă

Repere

Dați culoare exteriorului



Cu produsele Philips Hue pentru iluminat exterior magia nu are limită. Puteți să vă jucați cu 16 milioane de culori și toate nuanțele de lumină albă pentru a crea efectul dorit. Puneți în evidență obiecte, copaci sau alei, pentru a crea un spațiu inedit. Folosiți aplicația Hue pentru a salva setările de lumină preferate. Ulterior, le puteți reapela oricând, cu o simplă atingere.

Lumină albă caldă până la rece



Profitați mai mult de seri confortabile cu iluminatul pentru exterior Philips Hue. Setări ambianța potrivită în curte, pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De la lumina albă caldă a soarelui de vară, la lumina rece și înghețată a iernii: puteți să vă bucurați de orice nuanță de lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie cu starea dvs. sufletească.

Lumină specială pentru ocazii speciale



Spiritul sărbătorilor începe aici – cu lumină inteligentă! Folosiți luminile Philips Hue pentru a vă transforma locuința într-o experiență festivă: lumini roșii și verzi strălucitoare pentru Crăciun, culori pastelate pentru primăvară sau chiar o strălucire misterioasă purpurie pentru a crea cea mai bântuită casă din cartier de Halloween.

Setați temporizatoare pentru confort



Bucurați-vă de seri lungi afară, terminați lucrările din grădină sau doar duceți gunoiul afară după apusul soarelui. Configurați luminile Philips Hue să se aprindă automat prin setarea programelor sau folosiți rutina apus/răsărit. Și, bineînțeles, în acest mod puteți și să opriți sau să reduceți intensitatea luminilor. Nu trebuie să vă mai faceți griji niciodată că ați lăsat lumina aprinsă.

Controlați lumina așa cum doriți



Conectează luminile Philips Hue la Bridge și începe să descoperi posibilitățile nelimitate. Controlează luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugă întrerupătoare de interior la sistem pentru a modifica lumina. Programează temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant pentru a-ți permite să controlezi luminile prin intermediul vocii.

Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță



Luminați exteriorul casei dvs. și vedeți ce se întâmplă afară. Conectând luminile de exterior cu Hue Bridge, le puteți controla în orice mod doriți. Puteți controla luminile de exterior cu ajutorul senzorului de exterior Philips Hue sau al opțiunilor de control de la distanță din interior, cum ar fi aplicația Philips Hue ori cu ajutorul vocii (Amazon Alexa, Apple HomeKit sau Google Assistant). Puteți configura programe de iluminat pentru a vă simula prezența. Controlați luminile de exterior din confortul casei dvs. sau din oricare altă locație.

Reglați luminile de întâmpinare




Bucurați-vă de confortul luminilor care se aprind automat atunci când ajungeți acasă și se sting atunci când plecați. Descărcați mașina și intrați în casă în confortul luminii potrivite. Utilizați senzorul pentru exterior Philips Hue sau setați aplicația Hue la modul Acasă sau Plecat pentru a aprinde luminile ori lăsați funcția de localizare geografică să facă acest lucru pentru dvs., fără a atinge niciun buton. E atât de simplu.

Necesită o consolă Philips Hue




Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.

Rezistență la intemperii (IP44)



Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acestora. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

aluminiu și sticlă de calitate



Produsele sunt fabricate special pentru utilizare la exterior. Folosim aluminiu de înaltă calitate și sticlă calită pentru a asigura cea mai bună performanță în condiții de exterior, precum și utilizarea inteligentă a materialelor pentru a optimiza radiofrecvența.

Lumină intensă



Lampa Philips Hue oferă un flux luminos suficient pentru iluminarea plăcută a grădinii. Utilizați această lampă Philips Hue pentru a ilumina intrările, pentru a crea o ambianță mai plăcută și a îmbunătăți confortul grădinii prin crearea unei scene impresionante.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: sticlă

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Tip: Aplică de perete

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 2,580 kg
- Înălțime: 11,5 cm
- Lungime: 26 cm
- Lățime: 26 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos de 4000 K: 1.140 lm
- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Culoare lumină: Ambianță albă și color Hue 2000-6500
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 15 W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 15 W
- Cod IP: IP44, protecție împotriva stropirii cu apă
- Clasa de protecție: I – împământat
- Posibilitatea de înlocuire a sursei de lumină: Sursă de lumină LED care nu poate fi înlocuită
- Posibilitatea de înlocuire a echipamentelor de control: Echipament de control care nu poate fi înlocuit
- Flux luminos de 2700 K: 1.040 lm

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Aplicația Philips Hue: iOS 15 și versiuni ulterioare, Android 10.0 și versiuni ulterioare

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696170564
- Greutate netă: 2,58 kg
- Greutate brută: 3,05 kg
- Înălțime: 355 mm
- Lungime: 200 mm
- Lățime: 345 mm
- Număr material (12NC): 915005731901



Data apariției: 2024-02-05
Versiune: 0.611

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com