

PHILIPS

Fuzo-pylväsvalaisin
ulkokäyttöön

Hue White

Integroitu LED

Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Verkkovirtakäyttöinen

Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*



17447/30/P7



Automatisoi valaistuksesi

Nyt voit laajentaa Huen ulkotiloihin. Fuzo-pylväsvalaisin voidaan liittää Hue-siltaan, jolloin saat käyttöön kaikki ominaisuudet, kuten poissa kotoa -hallinnan ja ajastamisen. Valaisin tervehtii kotiin tulijaa tehokkaalla valolla. Hue-silta on hankittava erikseen.

Helppo ohjata ja miellyttävä

- Määritä ajastukset sinulle sopiviksi
- Monipuoliset säätömahdollisuudet
- Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
- Määritä valot toivottamaan sinut tervetulleeksi kotiin

Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

- Tarvitset Philips Hue -sillan

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön

- Säänkestävä (IP44)
- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit
- Suuri valovirta

Kohokohdat

Ajastus helpottaa elämää



Nauti pitkistä illoista ulkona, viimeistelee pihatyöt tai tuo vain roskat ulos auringonlaskun jälkeen. Aseta Philips Hue -valot syttymään automaattisesti määrittämällä aikatauluja tai käytä auringonlasku/auringonnousu-rutiinia. Voit myös sammuttaa tai himmentää valot tällä tavalla. Sinun ei enää koskaan tarvitse huolestua siitä, jätitkö valot päälle.

Monipuoliset säätömahdollisuudet



Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat loputtomasti erilaisia valaistumahdollisuuksia. Ohjaa valoja älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips Hue app -sovelluksen avulla tai vaihda valoja lisäämällä järjestelmään sisätilan kytkimiä. Ota Philips Hue -kokemuksesta kaikki hyöty irti käyttämällä esimerkiksi ajastimia, ilmoituksia ja hälytyksiä. Philips Hue toimii myös Amazon Alexan, Apple Homekitin ja Google Assistantin kanssa, jolloin voit säätää valojesi pelkällä äänelläsi.

Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin



Valaise ulkotilat ja katso, mitä ulkona tapahtuu. Yhdistämällä ulkovalot Hue-sillalla voit ohjata niitä haluamallasi tavalla. Voit hallita ulkovaloja Philips Hue Outdoor -liiketunnistimella, sisätilan kauko-ohjaintoiminnoilla, kuten Philips Hue app -sovelluksella tai äänikomennoilla (Amazon Alexa, Applen HomeKit tai Google Assistant). Määritä automaattiset valaistusaikataulut vastaamaan päivän rytmiäsi. Hallitse ulkovalaistusta mukavasti kotoa tai muualta.

Aseta valot toivottamaan sinut tervetulleeksi




Valot syttyvät automaattisesti saapuessasi ja sammuvat poistuessasi. Pura auto ja astu kotiin oikeassa valossa. Voit joko käyttää Philips Hue Outdoor -tunnistinta tai kytkeä kaikki valot päälle määrittämällä Hue-sovelluksen kotona- tai poissa-tilaan. Voit myös antaa järjestelmän hoitaa kaiken automaattisesti paikkatietojen avulla. Näin helppoa se on!

Tarvitset Philips Hue -sillan




Liittämällä Philips Hue -valot siltaan voit säätää valojesi älypuhelimella tai tabletilla Philips Hue app -sovelluksen avulla. Voit myös sammuttaa ja sytyttää Philips Hue -valot, käyttää himmennystoimintoa Philips Hue -sisätilanhimmentimen avulla.

Säänkestävä (IP44)



Philips Hue -ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen suorituskyky on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Laadukas

Tuotteet on erityisesti tehty ulkokäyttöön. Käytämme

korkealaatuisia materiaaleja varmistamaan parasta mahdollista toimintaa ulkotiloissa ja käytämme materiaaleja älykkäästi radiotaajuuden optimoimiseksi.

Suuri valovirta

Tämä Philips Hue -valaisin tuottaa riittävästi valoa pihan tunnelmalliseen valaisuun. Voit käyttää tätä Philips Hue -valaisinta sisäänkäyntien ja tunnelmallisten kohteiden valaisuun sekä ulkotilojen korostamiseen määrittämällä valaistuksen tilanteen tunnelman mukaiseksi.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: musta
- Materiaali: metalli

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävä Hue-sovelluksella ja kytkimellä: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja patioille
- Tyyppi: Pylväsvalaisin

Tehonkulutus

- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 40 cm
- Pituus: 10 cm
- Nettopaino: 1,615 kg
- Leveys: 10 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Lamppujen lukumäärä: 1
- Mukana toimitettavan lampun teho: 15 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 15 W
- IP-koodi: IP44, suojaus roiskevedeltä
- Turvallisuusluokka: II – kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696170649
- Nettopaino: 1,615 kg
- Bruttopaino: 1,858 kg
- Korkeus: 465,000 mm
- Pituus: 165,000 mm
- Leveys: 165,000 mm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005733201



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.906

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com