

PHILIPS

Kattovalaisin

myLiving

Octagon

mattakromi



30821/17/16



Sisusta kotisi valolla

Monipuolinen Philips myLiving Octagon -kattovalaisin voidaan kiinnittää seinään tai kattoon. Valaisimen laadukas valo on lämmin ja pehmeä, ja valaisin on paitsi energiatehokas myös pitkäikäinen.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Mukana aina Philips-lamppu
- Energiaa säästävä
- Lämmin valkoinen valo

Erityisominaisuudet

- Voi kiinnittää seinälle tai kattoon

Kohokohdat

Mukana aina Philips-lamppu




Saat parhaan valotehosteen käyttämällä valaisimen mukana toimitettuja energiatehokkaita Philips EcoLamp -lamppuja.

Energiaa säästävä




Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Lämmin valkoinen valo



Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

Seinä- ja kattokiinnitys



Voit kiinnittää valaisimen seinälle tai kattoon mielesi mukaan.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: mattakromi
- Materiaali: lasi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Epäsuora valo: Kyllä
- Sisältää loistelamput: Kyllä
- Sopii täydellisesti kiinnitettäväksi seinään tai kattoon: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisin
- EyeComfort: ei

Tehonkulutus

- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 6,2 cm
- Pituus: 23 cm
- Nettopaino: 0,688 kg
- Leveys: 23 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 8 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisvalovirta (piilotettu): 735 lm
- Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 735 lm
- Valonlähde vastaava perinteinen hehkulamppu: 60 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 735 lm
- Hehkulampputekniikka: 230 V
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: ei
- Kiinteä LED: ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- Yhteensopivat lamppuluokat: A+ – E
- Lamppujen lukumäärä: 1
- Kanta/kupu: E14
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 40 W
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: I – maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.545

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailun ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com