

# PHILIPS

Plafondlamp

myLiving

Octagon

mat chroom



30822/17/16



## Richt uw huis in met licht

De veelzijdige Philips myLiving Octagon plafondlamp geeft hoogwaardig warm en diffuus licht. De lamp kan tevens aan de wand worden bevestigd. Mede dankzij het energiezuinige en duurzame ontwerp is dit een echte klassieker.

### Duurzame lichtoplossingen

- Altijd inclusief een Philips lamp
- Energiezuinig
- Warmwit licht

### Speciale kenmerken

- Kan aan de wand of aan het plafond worden bevestigd

# Kenmerken

## Altijd inclusief een Philips lamp




Hoogwaardige en energiezuinige Philips EcoLamp-lampen worden meegeleverd voor het beste lichteffect.

## Energiezuinig




Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

## Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

## Wand- en plafondmontage



Monteer deze lamp als een wandlamp of plafondlamp, precies waar u wilt.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: mat chroom
- Materiaal: glas

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Diffuus licht: Ja
- Inclusief TL-lamp(en): Ja
- Geschikt voor bevestiging aan muur en plafond: Ja

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/slaapkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlamp
- EyeComfort: Nee

## Opgenomen vermogen

- Energie-efficiëntielabel (EEL): A

## Afmetingen en gewicht van product

- Hoogte: 6,2 cm
- Lengte: 31 cm
- Nettogewicht: 1,196 kg
- Breedte: 31 cm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Levensduur tot: 8.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur (verborgen): 1.470 lm
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 735 lm
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 60 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1470 lm
- Lamptechnologie: 230 V
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50-60 Hz
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- Deze lamp is geschikt voor lichtbron(nen) uit klasse: A+ t/m E
- Aantal lampen: 2
- Fittinghouder/lampfitting: E14
- Wattage meegeleverde lamp: 12 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 12 W
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: I – geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718291469896
- Nettogewicht: 1,196 kg
- Brutogewicht: 1,466 kg
- Hoogte: 323,000 mm
- Lengte: 73,000 mm
- Breedte: 318,000 mm
- Materiaalnummer (12NC): 915001007602



Publicatiedatum:  
2023-11-09  
Versie: 0.732

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)