



PHILIPS
myLiving
Plafon
Octagon
cromado mate



30822/17/16



Decore a sua casa iluminando-a

O plafon Philips myLiving Octagon é uma luz com muitos talentos. A luz de alta qualidade é quente e difusa quando montada numa parede ou num teto. A eficiência energética e o desempenho duradouro aumentam ainda mais o seu encanto.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Tem sempre uma lâmpada Philips incluída
- Economizadora
- Luz branca suave

Características especiais

- Adequada para instalação na parede e no teto

PHILIPS

Destaques

Tem sempre uma lâmpada Philips incluída




Estão sempre incluídas na embalagem lâmpadas Philips EcoLamp de alta qualidade com eficiência energética para obter o melhor efeito de luz.

Economizadora




Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Luz branca suave



A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor em Kelvins produzem uma luz suave e mais acolhedora, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto em Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Este candeeiro da Philips oferece luz branca suave para uma atmosfera agradável.

Instalação na parede e no teto



Instale esta lâmpada como aplique ou plafon – escolha a sua forma preferida.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: cromado mate
- Material: metal, vidro

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Efeito de luz difusa: Sim
- Lâmpada(s) fluorescente(s) incluída(s): Sim
- Totalmente adequada à instalação na parede e no tecto: Sim

Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafon
- EyeComfort: Não

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A

Dimensões e peso do produto

- Altura: 6,2 cm
- Comprimento: 31 cm
- Peso líquido: 1,196 kg
- Largura: 31 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 8.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro (oculto): 1.470 lm
- Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 735 lm
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 60 W
- Tecnologia da lâmpada: fluorescente, 230 V
- Cor da luz: branca suave
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Não
- LED incorporado: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: A
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+ a E
- Número de lâmpadas: 2
- Encaixe/casquilho: E14
- Potência da lâmpada incluída: 12 W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 12 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: I - com ligação à terra

Dimensões e peso da embalagem

- SAP EAN/UPC – Peça: 8718291469896
- EAN/UPC – Caixa: 8718291517979
- Altura: 32,3 cm
- Peso bruto EAN SAP (peça): 1,466 kg
- Peso: 1,466 kg
- Peso líquido (peça): 1,196 kg
- Altura SAP (peça): 323,000 mm
- Comprimento SAP (peça): 73,000 mm
- Largura SAP (peça): 318,000 mm
- Largura: 7,3 cm
- Comprimento: 31,8 cm



Data de publicação:
2019-09-10
Versão: 0.497

© 2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com