

# PHILIPS

## 吸頂燈燈

31115 65K LED 吸頂燈 CRST 30W

灰色

LED



31115/31/66



## 高品質居家舒適照明

飛利浦 LED 吸頂燈 Luxl 擁有水晶般的閃耀色調，更顯典雅設計。這款合金製吸頂燈採用 VariLume 調光技術，可提供 3 段亮度，使用壽命長達 20,000 小時。

### 使用簡單

- 平滑的表面拋光，方便清理

### 光效

- 光線散佈均勻

### 永續照明解決方案

- 超長使用壽命

### 先進的 LED 照明

- 高照明輸出

### 節能

- 系統內建 LED
- 節能效率達 80%

# 產品特點

## 易於維護



## 光線散佈均勻



## 超長使用壽命



兼具超長使用壽命與可靠效能。飛利浦 SmartSpot 投射燈系列以高功率 LED 燈為設計基礎，最長可持續使用 2 萬小時，同時提供最佳的照明輸出。

## 高照明輸出

高品質光源及高照明輸出。光線照射為 40° 的光束角度，這也是投射燈的最佳角度。

## 內建 LED 光源



值得您信賴的光源。產品內建 LED 光源，讓您享受居家完美照明氣氛時，無須煩惱維護或更換燈泡問題。

## 節能效率達 80%



與標準白熾燈泡相比，節能效率達 80%。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 鋁合金
- 材質: 鋁

## 其他功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 內附遙控器: 無
- 重點燈具: 無

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

## 其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 功能性
- 類型: 吸頂燈燈
- EyeComfort: 無

## 耗電量

- 節能標章 (EEL): A

#### 產品尺寸與重量

- 高度: 10.5 cm
- 長度: 46 cm
- 淨重: 1.5 kg
- 寬度: 46 cm

#### 服務

- 保固: 1 年

#### 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 460 mm
- 總流明輸出: 1800-900-360
- 光色: 6500
- 主電源: 100-240 V
- 亮度調整: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: A
- 照明設備與下列等級燈泡相容: : A+ 到 E
- 內附燈泡瓦數: 30
- IP 防護等級: IP20, 防止 12 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: I - 接地



出版日期: 2023-11-10  
版本: 0.436

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)