



PHILIPS  
Hue White ambiance  
Phoenix 吊燈  
內建 LED  
白色  
透過 Hue bridge 智慧控制\*  
用您的聲音控制\*

31152/31/66

## 為您點亮美好時刻

Philips Hue Phoenix 吸頂燈提供可調光式 LED 燈光，可在暖白光和冷白光之間調節，搭配一天的不同時刻。透過 Hue bridge (未隨附) 連接至家中的 WiFi 網路，即可利用智慧型裝置輕鬆進行操控。

### 為您點亮美好時刻

- 用燈光配方舒緩放鬆、享受閱讀、集中精神及注入活力
- 安裝自由調光
- 依您想要的方式控制
- 從暖白光到冷日光輕鬆打造屬於您的氛圍
- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 設定計時器，享受便利生活
- 需要橋接器或開關
- 自然喚醒及入睡

### 高品質照明與設計

- 高照明輸出
- 3D 紋理展現動態效果

**PHILIPS**


# 產品特點

## 點亮您的日常生活



燈光會影響人們的心情與行為。飛利浦 Hue 可讓您輕鬆地量身打造日常生活，讓每個時刻都變成一種享受。用酷涼明亮的白日光取代早晨的咖啡，喚醒身體與心靈的活力，整裝待發迎接新的一天。用精緻微調的明亮白光保持專注力。或者用白光散發的柔和光線休息放鬆，為一天劃下完美句點。

## 安裝自由調光



體驗飛利浦 Hue 的品質保證柔和調光。不會太亮，也不會太暗，恰到好處。不需要佈線、水電工或安裝

## 依您想要的方式控制



使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的飛利浦 Hue 體驗。飛利浦 Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home 運作，讓您用聲音控制燈光。

## 打造屬於您的氛圍




為任何時刻營造適合的氛圍，運用暖白光到冷白光裝飾居家生活。享受一年四季各種不同的風格，無論是讓您憶起春日微風的潔淨白光、夏日豔陽的暖白光，或是冬日的酷涼日光。需與 Philips Hue Bridge 連線，才能使用此功能。

## 無論在室內或外出時皆可智慧控制



透過 Philips Hue 的 iOS 和 Android apps，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光開關。需與 Philips Hue Bridge 連線，才能使用此功能。

## 專為便利生活而設計的計時器




只要使用 Philips Hue app 中的排程功能，Philips Hue 就能讓您在外出時彷彿像在家中一樣。將燈光設定在預設時間開啟，用燈光迎接您回家。您甚至可以將各個房間設在不同的時間開啟燈光。當然您也可以讓燈光在夜晚逐漸關閉，這樣就不必擔心是否忘了關燈。需與 Philips Hue Bridge 連線，才能使用此功能。

## 需要橋接器或開關



使用橋接器與 Philips Hue 燈連線，即可透過智慧型手機或平板電腦上的 Philips Hue app 控制燈光。您也可以使用 Philips Hue 調光開關來開啟/關閉與調整 Philips Hue 燈的亮度，或是循環切換照明調配。

## 喚醒及入睡



Philips Hue 讓您依喜歡的方式從睡眠中甦醒，協助您開啟充滿朝氣與活力的一天。光線亮度模仿日出的效果逐漸增加，讓您自然醒來，而不用被大聲的鬧鐘喚醒，完美展開全新的一天。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，準備進入沉

睡的夢鄉。需與 Philips Hue bridge 連線，**3D 紋理展現動態效果**才能使用此功能。

## 高照明輸出



高品質光源及強力光線輸出，為所有情境提供充足的白光。



Philips Hue Phoenix 擁有特殊 3D 紋理，可強化外觀，創造宜人的光線漫射。燈表面覆蓋六角形結構材料，可捕捉和反射光線，創造動態效果。效果隨視角不同而改變，讓 Philips Hue Phoenix 成為居家環境中一件吸睛裝飾，即使將燈關掉也無妨。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 合成纖維, 金屬

## 其他

- 特殊設計: 客廳與臥室, 廚房
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吊燈
- EyeComfort: 無

## 產品尺寸與重量

- 最高高度: 160 cm
- 最低高度: 90 cm
- 長度: 50 cm
- 淨重: 3.010 kg
- 寬度: 50 cm

## 客戶服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 總流明輸出: 900 lm
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- 亮度調整: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 1
- 內附燈泡瓦數: 24 W
- 替換燈泡最高瓦數: 25 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: I - 接地

## 包裝尺寸與重量

- SAP EAN/UPC - Piece: 6947830426461
- 高度: 58.6 cm
- SAP 淨重 EAN (每件): 5.780 kg
- 重量: 5.780 kg
- 淨重 (每件): 3.010 kg
- SAP 長度 (每件): 0.000 mm
- SAP 寬度 (每件): 0.000 mm
- 寬度: 25.8 cm
- 長度: 57.8 cm



出版日期: 2019-05-28  
版本: 0.279

© 2019 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)