




PHILIPS
InStyle
Plafon
QUINE
branco
LED



31212/31/16



Crie o seu estilo com luz

Este plafon Quine da gama InStyle da Philips com detalhes cinzentos possui um estilo arquitectónico elegante que realça qualquer tecto. O design simples produz luz branca suave abundante a partir de LEDs de intensidade de luz regulável e dispõe de click!FIX para uma montagem simples.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade
- Luz branca suave
- Compatível com maioria de interruptores regul. intens. da luz
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Sistema click!FIX para instalação fácil
- Montagem fácil clickFIX

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Perfeita para relaxar e socializar
- Crie um ambiente elegante e acolhedor

PHILIPS

Destaques

Economizadora




Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Luz LED de alta qualidade



A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Luz branca suave



A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor em Kelvins produzem uma luz suave e mais acolhedora, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto em Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Este candeeiro da Philips oferece luz branca suave para uma atmosfera agradável.

Compatível com maioria de interruptores regul. intens. da luz



Esta luz LED da Philips inclui a mais recente tecnologia LED e funciona com a maioria dos interruptores de regulação da intensidade da luz. Basta utilizar o seu interruptor de regulação da intensidade da luz atual ou outro tipo de interruptor que desejar!

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Fácil de montar - click!FIX



Esta luz LED utiliza o click!FIX, um novo sistema revolucionário de montagem patenteado pela Philips. Com o click!FIX pode montar facilmente o seu candeeiro em 4 passos simples. É fácil e rápido!

Montagem fácil clickFIX



Instale facilmente e sozinho o seu foco. Graças ao clickFIX, não precisa de ajuda. Basta montar o suporte no teto, ligar os fios e, em seguida, encaixar e fixar a lâmpada num mesmo gesto.

Perfeita para relaxar e socializar



A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontraírem e onde os amigos convivem. A

iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Crie um ambiente elegante



Esta iluminação foi concebida com base nas novas preferências e tendências e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente na sua decoração interior e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Montagem click!FIX: Sim
- Compatível com maioria de interruptores regul. intens. da luz: Sim
- LEDs integrados: Sim

Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Moderno
- Tipo: Plafon
- EyeComfort: Sim

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A++

Dimensões e peso do produto

- Altura: 2,8 cm
- Comprimento: 24 cm
- Peso líquido: 0,480 kg
- Largura: 11 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 30.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 35 W
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1000 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED, Voltagem ultra baixa de segurança
- Cor da luz: branca suave
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- Número de lâmpadas: 2
- Potência da lâmpada incluída: 4.5 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: I – com ligação à terra

Dimensões e peso da embalagem

- SAP EAN/UPC – Peça: 8718696127216
- EAN/UPC – Caixa: 8718696217511
- Altura: 25,1 cm
- Peso bruto EAN SAP (peça): 0,565 kg
- Peso: 0,565 kg
- Peso líquido (peça): 0,480 kg
- Altura SAP (peça): 251,000 mm
- Comprimento SAP (peça): 38,000 mm
- Largura SAP (peça): 118,000 mm
- Largura: 3,8 cm
- Comprimento: 11,8 cm



Data de publicação:
2019-09-10
Versão: 0.387

© 2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com