

PHILIPS

Lampa sufitowa

InStyle


QUINE

biały

LED



31213/31/16



Stwórz swój własny styl za pomocą światła

Lampa sufitowa Philips InStyle Quine z szarymi elementami ma elegancki, architektoniczny wygląd, dzięki któremu każdy sufit będzie się lepiej prezentował. Prosta konstrukcja rzuca dużo ciepłego, białego światła ze źródeł światła LED z funkcją przyciemniania. Ponadto jest wyposażona w system click!FIX, który umożliwia łatwy montaż.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Ciepłe, białe światło
- Zgodne z większością regulatorów przyciemniania
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- System click!FIX umożliwia łatwą instalację
- ClickFix – łatwy montaż

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości
- Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju

Zalety

Oszczędność energii




Niższe zużycie energii niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości



Wykorzystana technologia LED to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Dzięki natychmiastowemu włączaniu się światła, zapewnia wptymalną wydajność oraz w pełni podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Ciepłe, białe światło



Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej wartości kelwinów dają chłodne, bardziej pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips rzuca ciepłe, białe światło, które zapewnia przytulną atmosferę.

Zgodne z większością regulatorów przyciemniania



Ta lampa LED firmy Philips jest wyposażona w najnowszą technologię LED, która współpracuje z większością regulatorów przyciemniania. Możesz użyć posiadanego regulatora lub dowolnego regulatora innego typu!

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

System łatwego mocowania click!FIX



Lampa LED wykorzystuje system click!FIX, czyli nowy, rewolucyjny system mocowania opatentowany przez firmę Philips. Korzystając z systemu click!FIX, można łatwo zamontować lampę w 4 prostych krokach. To proste i szybkie!

ClickFix – łatwy montaż



Łatwość instalacji pozwoli Ci na samodzielny montaż oświetlenia punkowego Philips. Dzięki rozwiązaniu ClickFix nie potrzeba dodatkowej pary rąk. Wystarczy przytwierdzić zaczep do sufitu, podłączyć przewody i zamontować lampę jednym ruchem.

Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości



Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w

sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

Tworzenie wytwornego nastroju



Ta lampa została stworzona w oparciu o nowoczesne poczucie smaku, trendy i style życia. Doskonale wtapia się w wystrój wnętrza i pozwala stworzyć wymarzony, niepowtarzalny nastrój.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- System mocowania click!FIX: Tak
- Zgodne z większością regulatorów przyciemniania: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i sypialnia
- Styl: Nowoczesna
- Typ: Lampa sufitowa
- EyeComfort: Tak

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): Built in LED

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 2,8 cm
- Długość: 50 cm
- Waga netto: 0,830 kg
- Szerokość: 11 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 30 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1500 lm
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: Wbudowane źródło światła LED
- Liczba źródeł światła: 3
- Źródło światła w zestawie: 4.5 W
- Kod IP: IP20, ochrona przed przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony przed wodą
- Klasa ochronności: I – uziemienie
- Wymienne źródło światła: Nie



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.546

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com