



PHILIPS
Linea
Väggbelysning
SHELLLINE 3 000 K
vit
LED



31237/31/P1

Ljust och lugnt

Philips myLiving Decolinea Shellline-lysrörsrännor för vägg kombinerar prestanda och utseende i en enkel design. LED-teknologi med lång livslängd och upp till 15 000 timmars användning gör denna ljuskälla till det perfekta alternativet till traditionella T5-lysrörsrännor.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livslängd på upp till 15 år
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

PHILIPS

Funktioner

Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet



LED-ljuskällan som levereras med den här armaturen, är en unikt utvecklad lösning av Philips. Från och med det ögonblick den tänds ger den optimalt ljusflöde och framhäver livliga färger i hemmet.

Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. Philips LED-ljuskällor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 15 000 timmar (motsvarar 15 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva bry dig om underhåll och lampbyten.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: vit
- Material: syntet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Indirekt ljus: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell, Kök
- Stil: Contemporary
- Typ: Väggbelysning
- EyeComfort: Nej

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsklass: A+

Produktens mått och vikt

- Höjd: 3,4 cm
- Längd: 120,5 cm
- Nettovikt: 0,205 kg
- Bredd: 2,8 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 1800 lm
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- Dimbart armatur: Nej
- LED: Ja
- Antal lampor: 1
- Wattstyrka på medföljande lampa: 18 W
- IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 12,5 mm, inget skydd mot vatten
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Förpackningens mått och vikt

- SAP EAN/UPC – Stycke: 8718696163320
- EAN/UPC – Hölje: 8718696232484
- Höjd: 125,1 cm
- SAP-nettovikt EAN (per del): 0,344 kg
- Vikt: 0,344 kg
- Nettovikt (per del): 0,205 kg
- SAP-höjd (per del): 1 251,000 mm
- SAP-längd (per del): 39,000 mm
- SAP-bredd (per del): 41,000 mm
- Bredd: 3,9 cm
- Längd: 4,1 cm



Publiceringsdatum:
2019-08-20
Version: 0.325

© 2019 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com