

# PHILIPS

## Đèn trần

ĐÈN 31809 CAVANAL LED 40K  
18W WHT

trắng

LED



31809/31/C3



## Ánh sáng chất lượng tạo không khí ấm cúng cho nhà bạn

Đèn trần LED Philips Cavanal là loại đèn trắng cổ điển phù hợp với mọi nội thất, tiết kiệm năng lượng, chất lượng cao và ánh sáng lâu dài. Chọn độ sáng mong muốn, phù hợp với các tâm trạng khác nhau của bạn khi ở nhà với tính năng điều chỉnh độ sáng theo nấc.

### **Dễ sử dụng**

- Lớp vỏ bề mặt mịn để dễ lau chùi

### **Hiệu ứng ánh sáng**

- Phân bố ánh sáng đều

### **Giải pháp chiếu sáng bền vững**

- Thời gian sử dụng cực kỳ dài

### **Đèn LED tiên tiến**

- Độ sáng cao

### **Tiết kiệm năng lượng**

- LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống
- Tiết kiệm 80% năng lượng

# Những nét chính

## Dễ bảo quản



## Phân bố ánh sáng đều



## Thời gian sử dụng cực kỳ dài



Thời gian sử dụng cực kỳ dài với hiệu suất tin cậy. Phụ kiện chiếu sáng Philips SmartSpot được thiết kế dựa trên các đèn LED công suất cao, sử dụng lên đến 20.000 giờ, trong khi cung cấp độ sáng tốt nhất.

## Độ sáng cao

Ánh sáng chất lượng cao với độ sáng mạnh. Đèn chiếu sáng với góc chùm sáng 40° - góc lý tưởng để chiếu sáng điểm.

## Nguồn sáng LED tích hợp



Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn.

## Tiết kiệm 80% năng lượng



Tiết kiệm lên tới 80% năng lượng so với các bóng đèn sợi đốt.

# Các thông số

## Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: trắng
- Chất liệu: nhựa

## Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
- Đèn trang trí giữa bàn: Không

#### Đặc điểm chiếu sáng

- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

#### Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ
- Loại bóng: Đèn trần
- EyeComfort: Không

#### Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều cao: 6,7 cm
- Chiều dài: 35 cm
- Trọng lượng thực: 0,627 kg
- Chiều rộng: 35 cm

#### Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

#### Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 350 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 1300-650-130
- Màu ánh sáng: 4000
- Nguồn điện lưới: 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 18
- Mã IP: IP20, bảo vệ khỏi các vật lớn hơn 12 mm, không có khả năng chống nước
- Cấp độ bảo vệ: I - nối đất

#### Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 6947830435388
- Trọng lượng thực: 0,640 kg
- Tổng trọng lượng: 0,937 kg
- Chiều cao: 391,000 mm
- Chiều dài: 73,000 mm
- Chiều rộng: 386,000 mm
- Mã số chất liệu (12NC): 915005490602



Ngày phát hành:  
2021-06-03  
Phiên bản: 0.424

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)