

# PHILIPS

## โคมไฟเพดาน

31825 Twirly 65K LED WHT 17W

สีขาว

LED



31825/31/C4



## ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทั่วไป เพื่อบ้านที่สดใส

โคมไฟเพดานสีขาว Philips Essential Twirly LED เหมาะเจาะอย่างลงตัวในพื้นที่ทั่วไปของคุณโดยให้แสงที่ดูสะอาดตา โคมไฟมีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย อีกทั้งยังให้แสงที่นุ่มนวลผ่านโคมกระจายแสงคุณภาพสูง

### ใช้งานง่าย

- ผิวสัมผัสเรียบลื่นทำความสะอาดง่าย

### ติดตั้งง่าย

- ติดตั้งง่าย

### เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง

### โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืน

- การประหยัดไฟ

### อายุการใช้งานยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง

### การประหยัดไฟ


- ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้
- LED ติดตั้งในตัว เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

# ไฮไลท์

## บำรุงรักษาง่าย



## ติดตั้งง่าย



ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง เพียงแค่ติดหรือแขวนให้แน่นบนผนังแล้วเสียบปลั๊ก หลอดไฟนี้ก็พร้อมที่จะสว่างทันที

## กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง



## การประหยัดไฟ



โคมประหยัดไฟของ Philips อนุรักษ์พลังงานเมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงแบบดั้งเดิมซึ่งช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

## อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณสามารถวางใจได้ หลอดไฟ LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัดอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง (เท่ากับ 20 ปี เมื่อเฉลี่ยการใช้งาน 3 ชม. ต่อวัน เปิด/ปิดสวิตช์อย่างน้อย 13,000 ครั้ง) คุณจึงสบายใจได้ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้บรรยากาศของแสงที่เหมาะสมในบ้านของคุณ

## ประหยัดไฟ 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คุ่มราคาและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

## แหล่งกำเนิดแสง LED ติดตั้งในตัว



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณเชื่อถือได้ ด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ติดตั้งในตัว คุณจะไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้แสงสว่างบริสุทธิ์โดยรอบในบ้านคุณ

# รายละเอียดเฉพาะ

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีขาว
- วัสดุ: พลาสติก

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- Centerpiece: ไม่มี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย
- สวิตช์: ประโยชน์ใช้สอย
- สบายตา: ไม่มี

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- ความสูง: 6 cm
- ความยาว: 35 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.903 kg
- ความกว้าง: 35 cm

**บริการ**

- รับประกัน: 1 ปี

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 350 mm
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนแอด์ทุตรวม: 1100
- สีของแสงไฟ: 6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่มี
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 17
- รหัส IP: IP20, การป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม., ไม่มีการป้องกันน้ำเข้า
- ระดับการป้องกัน: I - ต่อสายดิน

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 6947830433346
- น้ำหนักสุทธิ: 0.903 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.317 kg
- ความสูง: 394.000 mm
- ความยาว: 67.000 mm
- ความกว้าง: 394.000 mm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915005287101



วันที่ออก: 2020-09-26  
เวอร์ชัน: 0.435

© 2020 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)