



PHILIPS  
โคมไฟเพดาน  
31826 Twirly 27K LED  
WHT 20W  
สีขาว  
LED



31826/31/C0

## ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทั่วไปเพื่อ บ้านที่สดใส

โคมไฟเพดานสีขาว Philips Essential Twirly LED เหมาะเจาะอย่างลงตัวในพื้นที่ทั่วไปของคุณโดยให้แสงที่ดูสะอาดตา โคมไฟมีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย อีกทั้งยังให้แสงที่นุ่มนวลผ่านโคมกระจายแสงคุณภาพสูง

### ใช้งานง่าย

- ผิวสัมผัสเรียบลื่นทำความสะอาดง่าย

### ติดตั้งง่าย

- ติดตั้งง่าย

### เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง

### โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืน

- การประหยัดไฟ

### อายุการใช้งานยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง

**PHILIPS**

**การประหยัดไฟ**


- ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้
- LED ติดตั้งในตัว เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

# ไฮไลท์

## บำรุงรักษาง่าย



## ติดตั้งง่าย



ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง เพียงแค่วัดหรือแขวนให้แน่นบนผนังแล้วเสียบปลั๊ก หลอดไฟนี้ก็พร้อมที่จะสว่างทันที

## กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง



## การประหยัดไฟ



โคมประหยัดไฟของ Philips อนุรักษ์พลังงานเมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงแบบดั้งเดิมซึ่งช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

## อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณสามารถวางใจได้ หลอดไฟ LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัดอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง (เท่ากับ 20 ปี เมื่อเฉลี่ยการใช้งาน 3 ชม. ต่อวัน เปิด/ปิดสวิตช์อย่างน้อย 13,000 ครั้ง) คุณจึงสบายใจได้ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้บรรยากาศของแสงที่เหมาะสมในบ้านของคุณ

## ประหยัดไฟ 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คุ่มราคาและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

## แหล่งกำเนิดแสง LED ติดตั้งในตัว



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณเชื่อถือได้ ด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ติดตั้งในตัว คุณจะไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้แสงสว่างบริสุทธิ์โดยรอบในบ้านคุณ

# รายละเอียดเฉพาะ

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีขาว
- วัสดุ: ผ้าใยสังเคราะห์

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย
- สไตล์: ประโยชน์ใช้สอย
- ประเภท: โคมไฟเพดาน
- สบายตา: ไม่มี

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 6.0 cm
- ความยาว: 38 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 1.060 kg
- ความกว้าง: 38 cm

**บริการ**

- รับประกัน: 1 ปี

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 20,000 ชั่วโมง
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 1400 lm
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: ช่วง 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่มี
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- รหัส IP: IP20, การป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12.5 มม., ไม่มีการป้องกันน้ำเข้า
- ระดับการป้องกัน: I - ต่อสายดิน

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- SAP EAN/UPC - ซี□น: 6947830433391
- EAN/UPC - กรณี: 6947830478408
- ความสูง: 42.4 cm
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ขึ้น): 1.500 kg
- น้ำหนัก: 1.500 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ขึ้น): 1.060 kg
- ส่วนสูง SAP (ขึ้น): 424.000 mm
- ความยาว SAP (ขึ้น): 67.000 mm
- ความกว้าง SAP (ขึ้น): 424.000 mm
- ความกว้าง: 6.7 cm
- ความยาว: 42.4 cm



วันที่ออก: 2019-09-08  
เวอร์ชัน: 0.299

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)