



PHILIPS
myBathroom
Kattovalaisin
Beach
mattakromi



32070/17/16

Piristä päivääsi kauniin luonnollisella valolla

Nauti Philips myBathroom Beach -kattovalaisimen antamasta päivänvalon kaltaisesta kirkkaasta valosta. Valaisimen laadukas valo ja synteettinen kupu takaavat, että valaistus on optimaalinen. Valaisin on lisäksi kestävä ja energiatehokas.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Mukana aina Philips-lamppu
- Energiaa säästävä
- Lämmin valkoinen valo

Suunniteltu kylpyhuoneeseen

- IP44 sopii täydellisesti kylpyhuoneeseen
- Laadukas valo korostaa ihosi oikeaa väriä

PHILIPS

Kohokohdat

Mukana aina Philips-lamppu




Saat parhaan valotehosteen käyttämällä valaisimen mukana toimitettuja energiatehokkaita Philips EcoLamp -lamppuja.

Energiaa säästävä



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Lämmin valkoinen valo




Valolla voi olla eri värielämpötiloja, jotka määrittellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

Ihon oikea väri



Tämän Philipsin kylpyhuonevalaisimen ansiosta värit heijastuvat luonnollisesti ja tarkasti, kuten auringonvalossa.

IP44 – sopii kylpyhuoneeseen



Tämä Philipsin kylpyhuonevalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän kylpyhuonevalaisimen luokitus on IP44: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti kylpyhuoneeseen.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: mattakromi
- Materiaali: Synteettinen, metalli

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisin
- EyeComfort: ei

Tehonkulutus

- Energy Efficiency Label: A

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 5,5 cm
- Pituus: 36 cm
- Nettopaino: 1,648 kg
- Leveys: 36 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 12 000 h
- Valaisimen kokonaisvalovirta (piilotettu): 3 300 lm
- Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 3 300 lm
- Hehkulampputekniikka: itsevalaiseva, 230 V
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: ei
- Kiinteä LED: ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- Yhteensopivat lamppuluokat: A+ – E
- Lamppujen lukumäärä: 1
- Kanta/kupu: 2GX13
- Mukana toimitettavan lampun teho: 40 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 40 W
- IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 1 mm, suojaus roiskevedeltä
- Turvallisuusluokka: I – maadoitettu

Pakkauksen mitat ja paino

- SAP EAN/UPC – kappale: 8718291474371
- EAN/UPC – laatikko: 8718291519652
- Korkeus: 37,3 cm
- SAP-bruttopaino EAN (kpl): 2,046 kg
- Paino: 2,046 kg
- Nettopaino (kpl): 1,648 kg
- SAP-korkeus (kpl): 373,000 mm
- SAP-pituus (kpl): 68,000 mm
- SAP-leveys (kpl): 368,000 mm
- Leveys: 6,8 cm
- Pituus: 36,8 cm



Julkaisupäivä: 2019-04-02
Versio: 0.292

© 2019 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toiminnoista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com