



PHILIPS
myBathroom
Plafondlamp
Beach
mat chroom



32070/17/16

Bekijk uzelf op uw best met mooi natuurlijk licht

Ervaar de helderheid van daglicht met de Philips myBathroom Beach plafondlamp. Deze duurzame en energiezuinige lichtbron heeft een synthetische diffuser voor hoogwaardige verlichting.

Duurzame lichtoplossingen

- Altijd inclusief een Philips lamp
- Energiezuinig
- Warmwit licht

Ontworpen voor uw badkamer

- IP44, perfect geschikt voor uw badkamer
- Realistische huidkleur dankzij de uitstekende lichtkwaliteit

PHILIPS

Kenmerken

Altijd inclusief een Philips lamp




Hoogwaardige en energiezuinige Philips EcoLamp-lampen worden meegeleverd voor het beste lichteffect.

Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

Warmwit licht




Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

Realistische huidskleur



Deze badkamerlamp van Philips laat kleuren weerspiegelen op een natuurlijke en nauwkeurige manier, net zoals de zon dat zou doen.

IP44 - badkamerveilig



Deze Philips badkamerlamp is speciaal voor vochtige omgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: spatwaterdicht en ideaal voor gebruik in de badkamer.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: mat chroom
- Materiaal: kunststof, metaal

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Badkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlamp
- EyeComfort: Nee

Opgenomen vermogen

- Energy Efficiency Label: A

Afmetingen en gewicht van product

- Hoogte: 5,5 cm
- Lengte: 36 cm
- Nettogewicht: 1,648 kg
- Breedte: 36 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 12.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur (verborgen): 3.300 lm
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 3.300 lm
- Lamptechnologie: fluorescentie, 230 V
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: Bereik 220-240 V, 50-60 Hz
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- Deze lamp is geschikt voor lichtbron(nen) uit klasse: A+ t/m E
- Aantal lampen: 1
- Fittinghouder/lampfitting: 2GX13
- Wattage meegeleverde lamp: 40 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 40 W
- IP-classificatie: IP44, beschermd tegen voorwerpen groter dan 1 mm, beschermd tegen waterspatten
- Beschermingsklasse: I - geaard

Afmetingen en gewicht inclusief verpakking

- SAP EAN/UPC - Stuk: 8718291474371
- EAN/UPC - Case: 8718291519652
- Hoogte: 37,3 cm
- SAP brutogewicht EAN (per stuk): 2,046 kg
- Gewicht: 2,046 kg
- Nettogewicht (per stuk): 1,648 kg
- SAP hoogte (per stuk): 373,000 mm
- SAP lengte (per stuk): 68,000 mm
- SAP breedte (per stuk): 368,000 mm
- Breedte: 6,8 cm
- Lengte: 36,8 cm



Publicatiedatum:
2019-05-15
Versie: 0.363

© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com