

PHILIPS

Aurette Square Panel Light

Hue White ambiance

Med dimmer


Integrert LED

White

Smart styring med Hue bridge*



32162/31/P5



Lys opp øyeblikkene dine

Koble taklampen Philips Hue White Ambiance Aurette til Philips Hue-systemet, og nyt det naturlige hvite lyset som hjelper deg med å våkne opp, fyller deg med energi og hjelper deg med å konsentrere deg, lese og slappe av. Lampen er designet for å forsterke romfølelsen i hjemmet.

Lys opp øyeblikkene dine

- Skap den ønskede stemningen fra varmhvitt lys til kjølig dagslys.
- De forskjellige lysinnstillingene gjør at du kan slappe av, lese, konsentrere deg eller få mer energi.
- Installasjonsfri dimming
- Enkel og trådløs kontroll med dimmeren (inkludert)

Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

- Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett
- Våkne opp og sovne på en naturlig måte
- Smart styring - hjemme og på farten
- Angi de tidsinnstillingene som passer deg

Høydepunkter

Lag den stemningen du vil ha




Sørg for at du alltid har den riktige stemningen i alle øyeblikk og dekorer hjemmet med varm- eller kaldhvitt lys. Få glede av forskjellige typer lys som det skarpe hvite lyset om våren, det varmhvite lyset fra en sommarsol eller iskaldt dagslys om vinteren – hele året.

Belysning for de daglige gjøremålene dine



Lys påvirker humøret og oppførselen vår. Med Philips Hue kan du forvandle de daglige rutinene til fornøyelige øyeblikk. Hopp over morgenkaffen, og gjør deg klar for dagen med kjølig og klart hvitt dagslys som bidrar til å gi kropp og sinn mer energi. Hold fokus med et finjustert klart og hvitt lys, eller len deg tilbake og slapp av med en myk glød av hvitt lys for å få en perfekt avslutning på dagen.

Installasjonsfri dimming



Opplev helt jevn dimming med Philips Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Akkurat passe. Det er ikke nødvendig med ledninger, en elektriker eller installasjon

Dimmer (inkludert)



Med den batteridrevne dimmeren til Philips Hue kan du enkelt styre lyset i White Ambiance-lampene. Bytt enkelt mellom de fire forskjellige lysscenene ved å trykke på på-knappen, og dim lyset opp eller ned – svært enkelt. Den trådløse dimmeren kan plasseres hvor som helst i den lille og elegante dokkingstasjonen. Bruk den som en fjernkontroll, eller heng den på veggen som en lysbryter, og få riktig lysinnstilling gjennom hele dagen. Du kan koble opptil ti Hue-lyskilder til én dimmer.

Full kontroll med Hue-broen



Koble lyskildene fra Philips Hue til broen for å få tilgang til alle systemets muligheter.

Våkne opp og sovne



Philips Hue hjelper deg med å starte dagen på en behagelig måte. Lysstyrken økes gradvis og simulerer en soloppgang som gjør at du våkner på en naturlig måte i stedet for å bli vekket av en vekkerklokke. Få en god start på dagen. Om kvelden kan du roe ned, slappe av og gjøre kroppen klar for en god natts søvn med et avslappende varmhvit lys.


Smart styring - hjemme og på farten



Med Philips Hue apper for iOS- og Android kan du fjernstyre lysene uansett hvor du er. Sjekk om du har glemt å slå lysene av før du dro hjemmefra og slå dem på hvis du

arbeider sent. Denne funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-broen.

Nyttige tidsinnstillinger



Philips Hue kan få det til å virke som om noen er hjemme selv om alle er borte, ved hjelp av tidspunktfunksjonen i Philips Hue-appen. Angi lysene til å slå seg på, på et forhåndsinnstilt tidspunkt, slik at lysene er på når du kommer hjem. Du kan til og med angi at forskjellige rom skal lyse opp til forskjellige tidspunkt. Og du kan selvfølgelig la lampene slås av gradvis om kvelden, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at du har latt noen lyskilder stå på. Denne funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-broen.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: hvit
- Materiale: aluminium

Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Stil: Moderne
- Type: Taklampe
- EyeComfort: Ja

Strømforbruk

- Energieffektivitetsmerke (EEL): Built in LED

Mål og vekt på produktet

- Høyde: 4,6 cm
- Lengde: 60 cm
- Nettovekt: 4,795 kg
- Bredde: 60 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4200 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Strømnett: 220–240 V
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: Innebygd LED-pære
- Antall lyspærer: 1
- Lyspære følger med: 55 W
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Nei



Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.1319

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com