



PHILIPS
InStyle
Lampa sufitowa
Plano
matowy chrom



32203/17/16

Pomaluj swój dom światłem

Rozświetlony kwadrat zapewniający dobre samopoczucie i komfort w łazience. Ta lampa sufitowa w kolorze matowego chromu emituje jasne, energooszczędne światło doskonale spełniające rolę ogólnego oświetlenia łazienkowego. To czysta forma i idealna funkcjonalność.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Źródła światła o niezwyklej żywotności
- Oszczędność energii

Dobre samopoczucie w łazience dzięki oświetleniu wysokiej jakości

- Dobre oświetlenie w łazience to podstawa
- Oferta do różnych zastosowań

Pomaluj łazienkę bezpiecznym światłem

- Pomaluj łazienkę światłem
- IP44, produkt idealnie nadający się do użytkowania w łazience

PHILIPS

Zalety

Źródła światła o niezwyklej żywotności



Oferta obejmuje szeroki wybór energooszczędnych, fluorescencyjnych świetlówek przeznaczonych do ogólnego oświetlenia łazienkowego. Po zainstalowaniu lamp łazienkowych InStyle nie trzeba się martwić o części zamienne ani naprawy. Z pewnością zaoszczędzisz również energię i pieniądze.

Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Dobre oświetlenie to podstawa

Dobre oświetlenie jest niezbędne podczas czynności wykonywanych przy lustrze, dlatego każda lampa wyposażona jest w wysokiej klasy źródło światła, ułatwiające codzienną pielęgnację. W produktach oświetleniowych do łazienki wykorzystano najnowszą, energooszczędną technologię, która zapewnia dobrej jakości oświetlenie bez efektu oślepienia.


Kilka zastosowań

Kolekcja obejmuje szeroki wybór lamp ściennych i sufitowych. Wśród nich znajdują się duże oprawy sufitowe, które w komfortowy sposób oświetlą całą łazienkę. Oprócz tego oferta zawiera również kinkiety zapewniające czyste, jasne światło niwelujące cienie. Dzięki temu można precyzyjnie wykonać makijaż, ogolić się lub założyć soczewki kontaktowe.

Wypełnij łazienkę światłem

Lampy do łazienki z kolekcji InStyle są doskonałym uzupełnieniem wystroju każdej łazienki dzięki stylowemu wykończeniu i solidnej konstrukcji. Odporne na zużycie materiały, takie jak matowa stal szlachetna, aluminium i szkło, są wykończone z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, np. gładkie, zaokrąglone krawędzie czy powierzchnie pozbawione wystających elementów. To nowoczesna kolekcja w eleganckim, dekoracyjnym stylu, charakteryzująca się jednak zachowaniem czystości i prostoty wykonania.

IP44 – bezpieczne korzystanie w łazience



Ta lampa łazienkowa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do łazienki.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: matowy chrom
- Materiał: syntetyk, metal

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Świetłówki w zestawie: Tak
- Produkt wodoodporny: Tak

Różne

- Opracowano z myślą o: Łazienka
- Styl: Nowoczesna
- Typ: Lampa sufitowa
- EyeComfort: Nie

Zużycie energii

- Energy Efficiency Label: A

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 7,6 cm
- Długość: 34,4 cm
- Waga netto: 2,152 kg
- Szerokość: 34,4 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 12 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach (ukryta): 3 300 lm
- Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach: 3 300 lm
- Technologia źródła światła: fluorescencyjne, 230 V
- Barwa światła: ciepła biel
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: A
- Oprawa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A+ do E
- Liczba źródeł światła: 1
- Trzonek: 2GX13
- Moc źródła światła w zestawie: 40 W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 40 W
- Kod IP: IP44, ochrona przed przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona przed rozchlaną wodą
- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- SAP EAN/UPC – Sztuka: 8717943016082
- EAN/UPC – Opakowanie: 8717943067121
- Wysokość: 35,7 cm
- Waga brutto EAN SAP (sztuka): 2,702 kg
- Waga: 2,702 kg
- Waga netto (sztuka): 2,152 kg
- Wysokość SAP (sztuka): 357,000 mm
- Długość SAP (sztuka): 96,000 mm
- Szerokość SAP (sztuka): 354,000 mm
- Szerokość: 9,6 cm
- Długość: 35,4 cm



Data wydania: 2019-05-28
Wersja: 0.340

© 2019 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.