

PHILIPS

Lampa sufitowa Still

Hue White ambiance

Przełącznik ściemniacza w zestawie

Wbudowane źródło światła LED

Biały

Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*



32613/31/P7



Eleganckie wzornictwo pasujące do każdego wnętrza

Lampa sufitowa Still (w kolorze białym) z wbudowanym źródłem światła LED zapewnia szeroką paletę białego światła (od chłodnej do ciepłej bieli). Dobierz białe światło do wykonywanej czynności i łatwo steruj światłem dzięki dołączonemu bezprzewodowemu regulatorowi przyciemniania światła. Można podłączyć do systemu inteligentnego oświetlenia Philips Hue.

Rozświetl każdą chwilę

- Różne tryby oświetlenia: Relaks, Czytanie, Koncentracja i Energia
- Łatwe, bezprzewodowe sterowanie za pomocą regulatora przyciemniania (w zestawie)

Wysokiej jakości światło i wzornictwo

- Wysoka efektywność świetlna

Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue

- Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue
- Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą wybranego koloru światła – od ciepłej bieli po jasne światło dzienne
- Steruj światłem jak chcesz
- Zdalne sterowanie, w domu i na zewnątrz
- Ustaw automatyczne harmonogramy włączania i wyłączania się światła
- Budź się i zasypiaj w naturalny sposób


Zalety

Oświetlenie dopasowane do codziennych czynności



Światło wpływa na nasz nastrój i zachowanie. Philips Hue może pomóc Ci zmienić codzienne czynności w chwile pełne przyjemności. Zamiast porannej kawy wybierz dzieńne, chłodne, jasne światło białe, które zapewnia zastrzyk energii dla ciała i umysłu na cały dzień. Zachowaj skupienie dzięki odpowiednio dostosowanemu naturalnemu, jasnemu światłu białemu. Możesz też wyciągnąć się w fotelu i zrelaksować po długim dniu w otoczeniu delikatnie przyciemnionego światła białego.

Regulator przyciemniania (w zestawie)




Zasilany bateriami regulator przyciemniania Philips Hue pozwala na łatwe sterowanie białymi źródłami światła, zapewniając nastrojowe oświetlenie. Przełączanie pomiędzy 4 poziomami intensywności oświetlenia jest proste i odbywa się za naciśnięciem przycisku. Regulator przyciemniania można umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia za sprawą jego niewielkiej, eleganckiej stacji dokującej, natomiast samo urządzenie nie wymaga żadnych przewodów. Korzystaj z niego jak z pilota zdalnego sterowania lub zawieś na ścianie, aby cieszyć się sceną świetlną odpowiednią do każdej pory dnia. Pojedynczy regulator przyciemniania może sterować nawet 10 punktami świetlnymi Hue.

Wysoka efektywność świetlna



Wysokiej jakości światło z silnym strumieniem świetlnym zapewnia białe oświetlenie doskonałe na każdą porę dnia i do wykonywania każdej czynności.

Zdalne sterowanie dzięki mostkowi Hue



Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka, aby korzystać z nieograniczonych możliwości systemu.

Stwórz wyjątkowy nastrój



Stwórz wyjątkowy nastrój dopasowany do Twoich potrzeb i wykonywanych czynności. Poznaj wszystkie kolory białego światła – od mroźnego białego światła jak z zimowego pejzażu, po naturalne jasne oświetlenie przypominające wiosenny świt czy ciepłą biel zachodzącego letniego słońca.

Steruj światłem jak chcesz




Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka i zacznij odkrywać niezliczone możliwości kontroli światła. Steruj oświetleniem za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną Philips Hue lub skorzystaj z dedykowanych przełączników obsługujących lampy i żarówki Hue. Ustawiaj zautomatyzowane harmonogramy świecenia, powiadomienia, alarmy i wiele innych funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Philips Hue. Philips Hue współpracuje także z technologiami Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Home, które umożliwiają sterowanie oświetleniem za pomocą głosu.

Zdalne sterowanie, w domu i na zewnątrz



Za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue (dostępna na systemie iOS i Android) można zdalnie sterować oświetleniem z dowolnego miejsca. Będąc poza domem, masz możliwość w każdej chwili sprawdzić, czy wyłączyłeś światło i z łatwością włączyć je na swój powrót. Do zdalnego sterowania oświetleniem konieczny mostek Philips Hue.

Automatyczne włączanie i wyłączanie światła – dla Twojej wygody



Funkcja harmonogramu włączania i wyłączania się światła zapewni Ci wygodę, zarówno gdy jesteś jak i gdy nie ma Cię w domu. Możesz sterować oświetleniem zdalnie, ustawić automatyczne włączanie światła na Twój powrót do domu. Philips Hue to oświetlenie, które możesz całkowicie dostosować do swoich potrzeb – ustawienia światła w każdym pokoju mogą być różne. Harmonogram wieczorny pozwoli na stopniowe przyciemnianie światła, aż do całkowitego wyłączenia. Do korzystania z funkcji automatyzacji oświetlenia niezbędny jest mostek Hue.

Budź się i zasypiaj



Philips Hue pomaga wstać z łóżka w dobrym nastroju i w pełni wypoczętym. Stopniowo zwiększająca się jasność światła rozświetla sypialnię niczym wschód słońca. W naturalny sposób delikatnie wybudza domowników, zastępując hałaśliwe i nagłe wyrwanie ich budzikiem z głębokiego snu. Zaczynaj dzień na spokojnie, a wieczorem zrelaksuj się w otulającym, ciepłym białym świetle, powoli przygotowującym ciało do regenerującego snu. Do skorzystania z tej funkcji potrzebny jest mostek Philips Hue Bridge.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 4 tryby oświetlenia: Tak
- Efekt rozproszonego światła: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Przełącznik Hue: Tak
- Przełącznik Hue w zestawie: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Doskonale tworzy nastrój: Tak
- Możliwość aktualizacji z mostkiem Philips Hue: Tak
- ZigBee Light Link: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampa sufitowa
- EyeComfort: Nie

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): Built in LED

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 7,1 cm
- Długość: 39,1 cm
- Waga netto: 2,400 kg
- Szerokość: 39,1 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2400 lm
- Technologia źródła światła: 24 V
- Barwa światła: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: Wbudowane źródło światła LED
- Liczba źródeł światła: 1
- Źródło światła w zestawie: 32 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: I – uziemienie
- Wymienne źródło światła: Nie

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696159231
- Waga netto: 2,400 kg
- Waga brutto: 2,974 kg
- Wysokość: 436,000 mm
- Długość: 80,000 mm
- Szerokość: 418,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915005402501



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.1217

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com