



PHILIPS  
Plafonnier  
CAVANAL 27K SQ  
blanc  
LED



32810/31/P0



# Un équipement, votre interrupteur, trois ambiances lumineuses

Le plafonnier Philips Cavanal LED est un luminaire blanc classique qui s'intègre à n'importe quel intérieur, pour un éclairage économe en énergie, de haute qualité et de longue durée. Choisissez votre luminosité désirée pour créer différentes ambiances à la maison grâce à la gradation par paliers.

## Facile d'utilisation

- Surface de finition lisse pour un nettoyage facile

## Effet lumineux

- Distribution égale de la lumière

## Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie jusqu'à 15 ans

## Ampoule LED innovante

- Luminosité élevée

## Économie d'énergie

- LED intégrée, élément du système



# PHILIPS

# Points forts

## Maintenance facile



## Distribution égale de la lumière



## Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

## Luminosité élevée

Éclairage haute qualité et flux lumineux puissant. Le faisceau lumineux forme un angle de 40° parfait pour un éclairage localisé.

## Source lumineuse LED intégrée



Une source lumineuse fiable. Avec une source lumineuse LED intégrée, vous n'aurez pas à vous soucier de la maintenance ou du remplacement de la lampe, tout en ayant la lumière ambiante optimale dans votre foyer.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: blanc
- Matériaux: matières synthétiques

## Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher, Fonctionnel
- Style: Fonctionnel
- Type: Plafonnier
- EyeComfort: Non

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 7.0 cm
- Longueur: 29.8 cm
- Poids net: 0.436 kg
- Largeur: 29.8 cm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 heure(s)
- Luminosité totale de l'éclairage: 1500 lm
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- Nombre d'ampoules: 1
- Puissance de l'ampoule incluse: 18 W
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12,5 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: I - mise à la terre

**Dimensions et poids de l'emballage**

- SAP EAN/UPC - Pièce: 8718696169308
- EAN/UPC - Boîte: 8718696237250
- Hauteur: 34.1 cm
- Poids brut SAP EAN (par pièce): 0.891 kg
- Poids: 0.891 kg
- Poids net (par pièce): 0.436 kg
- Hauteur SAP (par pièce): 341.000 mm
- Longueur SAP (par pièce): 78.000 mm
- Largeur SAP (par pièce): 333.000 mm
- Largeur: 7.8 cm
- Longueur: 33.3 cm



Date de publication:  
2019-04-02  
Version: 0.330

©2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)