

PHILIPS

Plafoniera

CAVANAL 27 K SQ

bianco

LED



32810/31/PO



Un'attrezzatura. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

La plafoniera LED Philips Cavanal è un apparecchio classico bianco che si adatta a qualsiasi ambiente per offrire un'illuminazione a efficienza energetica, di alta qualità e di lunga durata. Scegli la luminosità che riflette i diversi stati d'animo a casa con la regolazione graduale.

Facilità d'uso

- Superficie liscia per una facile pulizia

Effetto luminoso

- Distribuzione omogenea della luce

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata prolungata: fino a 15 anni

Luce LED all'avanguardia

- Alta luminosità

Risparmio energetico

- LED integrato come parte del sistema

In evidenza


Facile da gestire



Distribuzione omogenea della luce



Durata prolungata



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati, utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 15.000 ore (ossia 15 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spengimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

Alta luminosità

Luce di alta qualità e ad alta emissione luminosa. Il fascio luminoso ha un'apertura di 40°: l'angolo perfetto per l'illuminazione spot.

Sorgente di luce a LED integrata



Una sorgente di luce affidabile. Con una sorgente di luce a LED integrato, non dovrai più preoccuparti della manutenzione o della sostituzione della lampadina creando allo stesso tempo la giusta atmosfera in casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianco
- Materiale: metallo, plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Plafoniera
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 150 mA
- Efficienza: 100 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,64 kg
- Altezza: 7 cm
- Lunghezza: 29,8 cm
- Larghezza: 29,8 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1800
- Colore della luce: 2700
- Apparecchio dimmerabile: Dimmer a fasi - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 18
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696169308
- Peso netto: 0,64 kg
- Peso lordo: 0,91 kg
- Altezza: 33,6 cm
- Lunghezza: 7,7 cm
- Larghezza: 33,2 cm
- Codice materiale (12NC): 915005676801



Data di rilascio:
2024-02-03
Versione: 0.808

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com