



PHILIPS  
Stropna svetilka  
CAVANAL 27 K SQ  
bela  
LED



32810/31/P0

## En nosilec, vaše stikalo, tri nastavitve osvetlitve

Stropna LED-svetilka Philips Cavanal je klasična bela svetilka, ki se ujema z vsakim prostorom in zagotavlja energijsko učinkovito, visokokakovostno in dolgotrajno osvetlitev. S stopenjskim zatemnjevanjem izberite želeno svetlost za različna razpoloženja v svojem domu.

### Enostavna uporaba

- Gladka površina za preprosto čiščenje

### Svetlobni učinek

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

### Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 15 let

### Napredna LED-osvetlitev

- Visoka svetilnost

### Varčevanje z energijo

- Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)



# PHILIPS

# Značilnosti

## Enostavno vzdrževanje



## Enakomerna porazdelitev svetlobe



## Dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. Vgrajene LED-sijalke LED-svetilke Philips delujejo do 15.000 ur (kar je enako 15 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

## Visoka svetilnost

Visokokakovostna svetilka z visoko svetilnostjo. Snop pada pod kotom 40° – popoln kot za reflektorsko svetlobo.

## Vgrajen svetlobni vir LED



Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate. Zaradi vgrajenega svetlobnega vira LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati pa lahko uživate v popolnem svetlobnem vzdušju svojega doma.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: sintetika

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Vgrajena LED-sijalka: Da

## Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica, Funkcionalno
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Stropna svetilka
- Udobje oči: Ne

## Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 7,0 cm
- Dolžina: 29,8 cm
- Neto teža: 0,436 kg
- Širina: 29,8 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

## Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1500 lm
- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 18 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred vodo
- Zaščitni razred: I – ozemljeno

**Dimenzije in teža embalaže**

- SAP EAN/UPC – kos: 8718696169308
- EAN/UPC – ohišje: 8718696237250
- Višina: 34,1 cm
- Bruto teža SAP EAN (kos): 0,891 kg
- Teža: 0,891 kg
- Neto teža (kos): 0,436 kg
- Višina SAP (kos): 341,000 mm
- Dolžina SAP (kos): 78,000 mm
- Širina SAP (kos): 333,000 mm
- Širina: 7,8 cm
- Dolžina: 33,3 cm



Datum izdaje: 2019-08-20  
Različica: 0.363

© 2019 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)