

# PHILIPS

## Plafoniera

CAVANAL 40 K SQ

bianco

LED



32810/31/P3



## Un'attrezzatura. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

La plafoniera LED Philips Cavanal è un apparecchio classico bianco che si adatta a qualsiasi ambiente per offrire un'illuminazione a efficienza energetica, di alta qualità e di lunga durata. Scegli la luminosità che riflette i diversi stati d'animo a casa con la regolazione graduale.

### Facilità d'uso

- Superficie liscia per una facile pulizia

### Effetto luminoso

- Distribuzione omogenea della luce

### Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata prolungata: fino a 15 anni

### Luce LED all'avanguardia

- Alta luminosità

### Risparmio energetico

- LED integrato come parte del sistema
- 80% risparmio energetico

# In evidenza

## Facile da gestire



## Distribuzione omogenea della luce



## Durata prolungata



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati, utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 15.000 ore (ossia 15 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spengimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

## Alta luminosità

Luce di alta qualità e ad alta emissione luminosa. Il fascio luminoso ha un'apertura di 40°: l'angolo perfetto per l'illuminazione spot.

## Sorgente di luce a LED integrata



Una sorgente di luce affidabile. Con una sorgente di luce a LED integrato, non dovrai più preoccuparti della manutenzione o della sostituzione della lampadina creando allo stesso tempo la giusta atmosfera in casa.

## 80% risparmio energetico



Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle sorgenti di luce ad incandescenza standard.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: bianco
- Materiale: plastica

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: No

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto, Funzionale
- Style: Funzionale
- Tipo: Plafoniera
- EyeComfort: No

## Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 7 cm
- Lunghezza: 29,8 cm
- Peso netto: 0,64 kg
- Larghezza: 29,8 cm

## Service

- Garanzia: 5 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1600-800-160
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 18
- Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12 mm, nessuna protezione contro l'acqua
- Classe di protezione: I - con messa a terra

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696169292
- Peso netto: 0,436 kg
- Peso lordo: 0,891 kg
- Altezza: 341,000 mm
- Lunghezza: 78,000 mm
- Larghezza: 333,000 mm
- Numero del materiale (12NC): 915005676701



Data di rilascio: 2021-12-04  
Versione: 0.668

© 2021 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)