



PHILIPS
Lampada da soffitto
CAVANAL 40 K SQ
white
LED



32810/31/P3



Un'attrezzatura. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

La plafoniera LED Philips Cavanal è un apparecchio classico bianco che si adatta a qualsiasi ambiente per offrire un'illuminazione a efficienza energetica, di alta qualità e di lunga durata. Scegli la luminosità che riflette i diversi stati d'animo a casa con la regolazione graduale.

Facilità d'uso

- Superficie liscia per una facile pulizia

Effetto luminoso

- Distribuzione omogenea della luce

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata prolungata: fino a 15 anni

Luce LED all'avanguardia

- Alta luminosità

Risparmio energetico

- LED integrato come parte del sistema
- 80% risparmio energetico



PHILIPS

In evidenza

Facile da gestire



Distribuzione omogenea della luce



Durata prolungata



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati, utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 15.000 ore (ossia 15 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spengimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

Alta luminosità

Luce di alta qualità e ad alta emissione luminosa. Il fascio luminoso ha un'apertura di 40°: l'angolo perfetto per l'illuminazione spot.

Sorgente di luce a LED integrata



Una sorgente di luce affidabile. Con una sorgente di luce a LED integrato, non dovrai più preoccuparti della manutenzione o della sostituzione della lampadina creando allo stesso tempo la giusta atmosfera in casa.

80% risparmio energetico



Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle sorgenti di luce ad incandescenza standard.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: white
- Materiale: materiale sintetico

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Varie

- Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto, Funzionale
- Style: Funzionale
- Tipo: Lampada da soffitto
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 7,0 cm
- Lunghezza: 29,8 cm
- Peso netto: 0,436 kg
- Larghezza: 29,8 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1600 lm
- Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: Sì
- LED: Sì
- Watt lampadina inclusa: 18W
- Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua
- Classe di protezione: I - con messa a terra

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696169292
- Peso netto: 0,436 kg
- Peso lordo: 0,891 kg
- Altezza: 341,000 mm
- Lunghezza: 78,000 mm
- Larghezza: 333,000 mm
- SAP EAN/UPC - Pezzo: 8718696169292
- Numero del materiale (12NC): 915005676701
- EAN/UPC - Case: 8718696237243
- Altezza: 34,1 cm
- EAN Peso lordo SAP (al pezzo): 0,891 kg
- Peso: 0,891 kg
- Peso netto: 0,436 kg
- Altezza SAP (al pezzo): 341,000 mm
- Lunghezza SAP (al pezzo): 78,000 mm
- Larghezza SAP (al pezzo): 333,000 mm
- Larghezza: 7,8 cm
- Lunghezza: 33,3 cm



Data di rilascio:
2020-04-01
Versione: 0.533

© 2020 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com