

# PHILIPS

## Plafonnier Struana

Hue White Ambiance

Interrupteur avec variateur  
inclus

LED intégrée

White

Commande intelligente avec  
pont Hue Bridge\*



33064/31/P7



## Le bon éclairage pour chaque moment de la journée

Profitez pleinement de votre salle de bains avec le plafonnier Philips Hue Struana. Selon le moment, il vous aide à vous ressourcer, vous concentrer, lire ou vous détendre. Bénéficiant d'un indice IP44, il est spécialement conçu pour les environnements humides.

### Conçu pour votre salle de bains

- IP44, parfaitement adapté à votre salle de bains

### Le bon éclairage pour chaque moment de la journée

- Contrôle facile et sans fil grâce à l'interrupteur avec variateur
- Énergie
- Concentration
- Lecture
- Détente

### Design et lumière de haute qualité

- IP44, parfaitement adapté à votre salle de bains

### Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue

- Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue

# Points forts

## IP44 : convient aux salles de bains



Ce luminaire pour salle de bains Philips est spécialement conçu pour les espaces humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire pour salle de bains est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation en salle de bains.

## Contrôle sans fil facile



Grâce à l'interrupteur avec variateur sans fil prêt à l'emploi de Philips Hue, vous pouvez augmenter ou réduire l'intensité de vos lampes sans aucune installation câblée.

## Énergie




Oubliez le café du matin et affrontez la journée avec une lumière du jour blanche et froide qui vous aidera à vous sentir plein d'énergie, tant au niveau physique que mental. Elle est idéale pour renforcer le coup de fouet que vous procure votre douche.

## Concentration



Le matin, vous avez besoin de précision et de concentration. Une lumière blanche vive bien réglée vous permet de procéder à vos rituels matinaux en toute facilité, qu'il s'agisse d'obtenir un maquillage impeccable ou une barbe parfaitement taillée.

## Lecture



Prenez votre revue préférée avec vous dans le bain. Sélectionnez la lumière blanche adaptée à la lecture.

## Détente



Glissez dans un bain moussant et prélasssez-vous sous une douce lumière blanche. La lumière blanche relaxante vous aidera à vous détendre le soir pour mieux dormir la nuit.

## IP44 : convient aux salles de bains



Ce luminaire pour salle de bains Philips est spécialement conçu pour les espaces humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire pour salle de bains est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation en salle de bains.

## Un contrôle total avec le pont Hue



Connectez vos luminaires Philips Hue au pont pour découvrir les possibilités infinies du système.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: matières synthétiques

## Options/accessoires inclus

- 4 recettes lumineuses: Oui
- Effet de lumière diffuse: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Télécommande Hue: Oui
- Télécommande Hue incluse: Oui
- LED intégrée: Oui
- Idéal pour créer des ambiances lumineuses: Oui
- Mise à niveau via Philips Hue Bridge: Oui
- ZigBee Light Link: Oui

## Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonnier
- EyeComfort: Oui

## Consommation électrique

- Label d'efficacité énergétique (EEL): Built in LED

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 5,9 cm
- Longueur: 36 cm
- Poids net: 1,792 kg
- Largeur: 36 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 25 000 h
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 204 W
- Luminosité totale de l'éclairage: 2400 lm
- Technologie d'ampoule: 24 V
- Couleur de lumière: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: LED intégrée
- Nombre d'ampoules: 1
- Puissance de l'ampoule incluse: 32 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: I - mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Non



Date de publication:  
2023-11-08  
Version: 0.255

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)