

PHILIPS

Lampa sufitowa Struana

Hue White ambiance

Przełącznik ściemniacza w zestawie

Wbudowane źródło światła LED

Biały

Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*



33064/31/P7



Rozświeć każdą chwilę

Stwórz dowolną atmosferę w swojej łazience dzięki lampie sufitowej Philips Hue Struana. W zależności od danej chwili jej światło pomoże Ci odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii. Lampa ma stopień ochrony IP44, a to znaczy, że można używać jej w wilgotnym otoczeniu.

Do zastosowania w łazience

- IP44, produkt idealnie nadający się do użytkowania w łazience

Rozświeć każdą chwilę

- Łatwe, bezprzewodowe sterowanie za pomocą regulatora przyciemniania
- Energia
- Koncentracja
- Czytanie
- Relaks

Wysokiej jakości światło i wzornictwo


- IP44, produkt idealnie nadający się do użytkowania w łazience

Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue

- Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue

Zalety

IP44 – bezpieczne korzystanie w łazience



Ta lampa łazienkowa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do łazienki.

Łatwe, bezprzewodowe sterowanie



Gotowy do użycia regulator przyciemnienia Philips Hue umożliwia rozjaśnienie i przyciemnienie światła bez konieczności korzystania z przewodów.

Energia




Zamiast porannej kawy wybierz chłodne białe światło dzienne, które zapewnia zastrzyk energii dla ciała i umysłu na cały dzień. To rozwiązanie doskonale sprawdzi się w sytuacjach, gdy potrzebujesz dodatkowego pobudzenia podczas porannego prysznica.

Koncentracja



We wczesnych godzinach porannych potrzebujesz precyzji i koncentracji. Z odpowiednio dostosowanym i jasnym światłem białym możesz z łatwością skupić się na porannych rytuałach, niezależnie o tego, czy polegają one na idealnym wykończeniu makijażu, czy estetycznym przycięciu brody.

Czytanie



Poświęć czas spędzony w kąpielni na czytanie ulubionych czasopism. Wybierz odcień białego światła idealny do czytania.

Relaks



Zanurz się w kąpielni z bąbelkami i odpręż się w łagodnym blasku białego światła. Relaksujące białe światło pomoże Ci w przygotowaniu ciała do regenerującego snu.

IP44 – bezpieczne korzystanie w łazience



Ta lampa łazienkowa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych

miejsz i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do łazienki.

Zdalne sterowanie dzięki mostkowi Hue



Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka, aby korzystać z nieograniczonych możliwości systemu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: syntetyk

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 4 tryby oświetlenia: Tak
- Efekt rozproszonego światła: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Przelącznik Hue: Tak
- Przelącznik Hue w zestawie: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Doskonale tworzy nastrój: Tak
- Możliwość aktualizacji z mostkiem Philips Hue: Tak
- ZigBee Light Link: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Łazienka
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampa sufitowa
- EyeComfort: Tak

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): Built in LED

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 5,9 cm
- Długość: 36 cm
- Waga netto: 1,792 kg
- Szerokość: 36 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 204 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2400 lm
- Technologia źródła światła: 24 V
- Barwa światła: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: Wbudowane źródło światła LED
- Liczba źródeł światła: 1
- Źródło światła w zestawie: 32 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: I – uziemienie
- Wymienne źródło światła: Nie

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696162873
- Waga netto: 1,792 kg
- Waga brutto: 2,484 kg
- Wysokość: 470,000 mm
- Długość: 161,000 mm
- Szerokość: 391,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915005493901



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.268

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com