

PHILIPS

Aplique mural

Sala de estar

Langston

cromada mate



33087/17/16



Decora tu hogar con luz


Diseñado para iluminar cuadros y obras de arte, el plafón Philips myLiving Langston se inclina elegantemente sobre tus objetos favoritos con una luz difusa uniforme. Además, presenta otras valiosas ventajas como el bajo consumo y el rendimiento de larga duración.

Soluciones de iluminación sostenible

- Compatible con los reguladores integrados en la pared
- Siempre con una bombilla de Philips incluida
- Bajo consumo
- Luz blanca cálida

Destacados

Compatible con los reguladores integrados en la pared



Ajusta el brillo de esta luz de Philips con un regulador integrado en la pared (no incluido) para crear ambiente en una habitación, resaltar un detalle de tu hogar, etc.

Siempre con una bombilla de Philips incluida




La caja incluye bombillas de alta calidad de Philips para lograr el mejor efecto de iluminación.

Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz blanca cálida



La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera acogedora.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: cromada mate
- Material: metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable: Sí
- Bombillas halógenas incluidas: Sí
- Sistema contra tirones: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Aplique mural
- Comodidad para la vista: No

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 7,0 cm
- Longitud: 30 cm
- Peso neto: 0,270 kg
- Anchura: 20 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 2.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la lámpara (oculto): 740 lm
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 370 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 40 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 740 lm
- Tecnología de la bombilla: 230 V
- Color de la luz: blanca cálida
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: No
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: D
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: C a E
- Número de bombillas: 2
- Casquillo: G9
- Potencia de la bombilla incluida: 28 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 28 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Fuente de luz sustituible: Sí



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.692

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com