



PHILIPS
Sala de estar
Aplique mural
Langston
cromada mate



33087/17/16

Decora tu hogar con luz

Diseñado para iluminar cuadros y obras de arte, el plafón Philips myLiving Langston se inclina elegantemente sobre tus objetos favoritos con una luz difusa uniforme. Además, presenta otras valiosas ventajas como el bajo consumo y el rendimiento de larga duración.

Soluciones de iluminación sostenible

- Intensidad de la luz ajustable con interruptor inalámbrico
- Siempre con una bombilla de Philips incluida
- Bajo consumo
- Luz blanca cálida

PHILIPS

Destacados

Regulable



Ajusta la intensidad de la luz mediante el interruptor inalámbrico de esta bombilla LED de Philips (no incluido), lo que hace que esta bombilla sea ideal para destacar un detalle o crear un ambiente para cada ocasión, ya sea para una comida íntima con tu pareja o un rato de relajación con tu familia y amigos en el salón.

Siempre con una bombilla de Philips incluida



La caja incluye bombillas de alta calidad de Philips para lograr el mejor efecto de iluminación.

Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz blanca cálida



La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera acogedora.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: cromada mate
- Material: metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable: Sí
- Bombillas halógenas incluidas: Sí
- Sistema contra tirones: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Aplique mural
- EyeComfort: No

Consumo de energía

- Energy Efficiency Label: D

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 7,0 cm
- Longitud: 30 cm
- Peso neto: 0,270 kg
- Anchura: 20 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 2.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la lámpara (oculto): 740 lm
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 370 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 40 W
- Tecnología de la bombilla: halógena, 230 V
- Color de la luz: blanca cálida
- Red eléctrica: Rango 220 V – 240 V, 50-60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: No
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: D
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: C a E
- Número de bombillas: 2
- Casquillo: G9
- Potencia de la bombilla incluida: 28 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 28 W
- Código IP: IP20, protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al agua
- Clase de protección: II: doble aislamiento

Dimensiones y peso del embalaje

- Pieza SAP con código EAN/UPC: 8718291476399
- Embalaje con código EAN/UPC: 8718291521112
- Altura: 31,3 cm
- Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,440 kg
- Peso: 0,440 kg
- Peso neto (pieza): 0,270 kg
- Altura SAP (pieza): 313,000 mm
- Longitud SAP (pieza): 83,000 mm
- Anchura SAP (pieza): 181,000 mm
- Anchura: 8,3 cm
- Longitud: 18,1 cm



Fecha de emisión:
2019-04-01
Versión: 0.429

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com