



PHILIPS
myLiving
Stenska svetilka
Langston
mat krom



33087/17/16

Okrasite dom s svetilko

Stenska svetilka Philips myLiving Langston, ki je narejena za osvetljevanje slik, se elegantno upogiba nad vašimi najljubšimi predmeti z enakomerno in razpršeno svetlobo. Njeni prednosti sta tudi energijska učinkovitost in dolgotrajno delovanje.

Varčne svetlobne rešitve

- Nastavljiva intenzivnost svetlobe z zatemnilnim stikalom
- Vedno je priložena sijalka Philips
- Varčevanje z energijo
- Topla bela svetloba

PHILIPS

Značilnosti

Možnost zatemnitve




Intenzivnost svetlobe svetilke Philips nastavite z zatemnilnim stikalom (ni priloženo). Zato je idealna za poudarjanje posameznih elementov ali ustvarjanje popolnega razpoloženja ob vsakršni priložnosti – za intimno večerjo v dvoje ali za druženje s sorodniki in prijatelji v dnevni sobi.

Varčevanje z energijo



Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Topla bela svetloba



Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno in bolj energično svetlobo. Ta svetilka Philips oddaja toplo belo svetlobo za prijetno vzdušje.

Vedno je priložena sijalka Philips



V paketu so tudi visokokakovostne sijalke Philips, ki zagotavljajo najboljšo osvetlitev.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: mat krom
- Material: kovina

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve: Da
- Halogenske sijalke so priložene: Da
- Sprostitev ob potegu: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenska svetilka
- Udobje oči: Ne

Poraba energije

- Oznaka za energetska učinkovitost: D

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 7,0 cm
- Dolžina: 30 cm
- Neto teža: 0,270 kg
- Širina: 20 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 2.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih (skrito): 740 lm
- Priložena sijalka s svetilnostjo v lumnih: 370 lm
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 40 W
- Tehnologija sijalke: halogensko, 230 V
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Ne
- Vgrajen LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: D
- Nosilec je združljiv s sijalkami razreda: C do E
- Število sijalk: 2
- Pritrditev/vznožek: G9
- Moč priložene sijalke: 28 W
- Največja moč nadomestne sijalke: 28 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred vodo
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano

Dimenzije in teža embalaže

- SAP EAN/UPC – kos: 8718291476399
- EAN/UPC – ohišje: 8718291521112
- Višina: 31,3 cm
- Bruto teža SAP EAN (kos): 0,440 kg
- Teža: 0,440 kg
- Neto teža (kos): 0,270 kg
- Višina SAP (kos): 313,000 mm
- Dolžina SAP (kos): 83,000 mm
- Širina SAP (kos): 181,000 mm
- Širina: 8,3 cm
- Dolžina: 18,1 cm



Datum izdaje: 2019-08-20
Različica: 0.475

© 2019 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com