

PHILIPS

Applique

myLiving

Homroo

cromato opaco



33178/17/16



Arreda la tua casa con la luce

L'applique Philips myLiving Homroo proietta la sua luce verso l'alto e verso il basso, creando un effetto di serenità sulla parete. Consente di risparmiare più energia rispetto alle lampade convenzionali.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Compatibile con tutti i dimmer da parete
- Include sempre una lampadina Philips
- Risparmio energetico
- Luce bianca calda

In evidenza

Compatibile con tutti i dimmer da parete



Regola l'intensità luminosa di questa lampada Philips utilizzando un dimmer da parete (non incluso) per creare l'atmosfera giusta nella stanza, mettere in evidenza una caratteristica o un oggetto in casa e molto altro.

Include sempre una lampadina Philips



La confezione include lampadine di alta qualità Philips per ottenere la migliore illuminazione.

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

Luce bianca calda



La luce può avere diverse temperature di colore, indicate da unità chiamate Kelvin (K). Le lampade con un valore Kelvin basso producono una luce calda, più accogliente, mentre quelle con un valore Kelvin più alto generano una luce più fredda ed energizzante. Questa lampada Philips offre una luce bianca e calda ideale per creare un'atmosfera accogliente.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: cromato opaco
- Materiale: vetro

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Fascio luminoso bidirezionale: Sì
- Fasci luminosi ben definiti: Sì
- Dimmerabile: Sì
- Lampade alogene incluse: Sì

Varie

- Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Applique
- EyeComfort: No

Consumo energetico

- Etichetta di efficienza energetica (EEL): D

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 8,0 cm
- Lunghezza: 8,0 cm
- Peso netto: 0,385 kg
- Larghezza: 10 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 2.000 ore
- Totale emissione in lumen apparecchio (nascosto): 630 lm
- Emissione in lumen della lampadina inclusa: 630 lm
- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 60 W
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 630 lm
- Tecnologia lampadina: 230 V
- Colore della luce: bianca calda
- Tensione di rete: 50-60 Hz
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- LED: No
- LED integrato: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: D
- L'apparecchio è compatibile con lampadine di classe: Da C a E
- Numero di lampadine: 1
- Attacco: G9
- Completo di lampada wattaggio: 42 W
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 60 W
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: I - con messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718291463351
- Peso netto: 0,385 kg
- Peso lordo: 0,485 kg
- Altezza: 133,000 mm
- Lunghezza: 98,000 mm
- Larghezza: 98,000 mm
- Numero del materiale (12NC): 915001464403



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.650

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com