

# PHILIPS

## โคมไฟเพดาน

33362 Moire 27K LED  
CEILING16W

สีขาว

LED



33362/61/66



## ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทั่วไป เพื่อบ้านที่สดใส

การออกแบบที่เรียบง่าย โคมไฟเพดาน LED แสงสีขาวของ Philips Essential Moire สร้างแสงสว่างให้กับห้องของคุณด้วยแสงที่นุ่มนวลด้วยไฟ LED ในตัวที่ใช้งานได้ยาวนานด้วยตัวช่วยกระจายแสงสังเคราะห์คุณภาพสูง

### ใช้งานง่าย

- ผิวสัมผัสเรียบลื่นทำความสะอาดง่าย

### เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง

### อายุการใช้งานยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง (สมาร์ท)

### การประหยัดไฟ

- มีหลอดไฟประหยัดพลังงานให้
- ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้
- LED ติดตั้งในตัว เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
- ประหยัดไฟ 80%

# ไฮไลท์

## บำรุงรักษาง่าย



## กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง



## อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง



อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง (สมาร์ท)

## มีหลอดไฟประหยัดพลังงานให้

มีหลอดไฟประหยัดพลังงานให้เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

## ประหยัดไฟ 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คู่มาราคาและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

## แหล่งกำเนิดแสง LED ติดตั้งในตัว



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณเชื่อถือได้ ด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ติดตั้งในตัว คุณจะไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้แสงสว่างบริสุทธิ์โดยรอบในบ้านคุณ

## ประหยัดไฟ 80%



ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟรุ่นมาตรฐาน

# รายละเอียดเฉพาะ

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีขาว
- วัสดุ: พลาสติก

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- Centerpiece: ไม่มี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย
- สไตล์: ประโยชน์ใช้สอย
- ประเภท: โคมไฟเพดาน
- สบายตา: ไม่มี

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- ความสูง: 7.9 cm
- ความยาว: 32 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.5 kg
- ความกว้าง: 32 cm

**บริการ**

- รับประกัน: 1 ปี

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 320 mm
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 1100
- สีของแสงไฟ: 2700
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่มี
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- จำนวนหลอดไฟ: 1
- มีหลอดไฟวัตต์: 16
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 16 W
- รหัส IP: IP20, การป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม., ไม่มีการป้องกันน้ำเข้า
- ระดับการป้องกัน: I - ต่อสายดิน

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 6947830423392
- น้ำหนักสุทธิ: 0.500 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.790 kg
- ความสูง: 344.000 mm
- ความยาว: 85.000 mm
- ความกว้าง: 344.000 mm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915004478301



วันที่ออก: 2021-09-29  
เวอร์ชัน: 0.520

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)