

PHILIPS

Navzdol usmerjena
vgradna svetilka


Hue White Ambiance

Zatembnilno stikalo je priloženo

GU10

Kromiran

Pametno upravljanje z
vmesnikom Hue*



34075/11/P7



Enostavna in pametna razsvetljava

Izberite kopalniške navzdol usmerjene svetilke Philips Hue White Ambiance, vključene v vaš sistem Philips Hue, in uživajte v svetlobnih učinkih, ki vam pomagajo pri sprostitvi, branju, osredotočenosti in nabiranju novih moči. Z zatembnilnim stikalom preprosto ustvarite ustrezno vzdušje za vse trenutke.

Neomejene možnosti

- Vodoodporna pametna svetila za kopalnice
- Brezžično upravljanje s priloženim zatembnilnim stikalom
- Uporabite ustrezna pametna svetila za vsakodnevna opravila

Popoln nadzor z vmesnikom Hue prek pametne naprave

- Popoln nadzor z vmesnikom Hue prek pametne naprave

Značilnosti

Vodoodporna svetila za kopalnice



Serija Philips Hue Adore pametnih kopalniških svetil je prestala številne teste, da lahko zdaj z zagotovostjo trdimo, da je vodoodporna, zato so svetila iz te serije primerna za vlažne prostore. Vsako kopalniško svetilo iz serije Adore ustreza standardom IP44.

Brezžično upravljanje



Z zatemnilnim stikalom, ki se napaja prek baterij, lahko upravljate do 10 pametnih svetil hkrati. Stikalo, ki ga lahko odstranite iz stenskega nosilca in ga uporabljate kot daljinski upravljalnik, omogoča, da prilagodite jakost svetlobe ali preklapljate med štirimi prednastavljenimi svetlobnimi učinki.

Uživajte ob pravi pametni osvetlitvi



Z nastavljivo belo svetlobo ste lahko pri izvajanju svoje dnevne rutine še bolj učinkoviti. S pritiskom gumba lahko svetlobo nastavite tako, da bo ustrezala različnim potrebam in razpoloženjem v kopalnici. Zjutraj naj vas hladna dnevna svetloba napolni z energijo, močno svetlobo uporabite za natančna opravila, nastavite popolno svetlobo za branje v kadi ali pa uživajte v kopeli ob topli svetlobi.

Popoln nadzor z vmesnikom Hue



Povežite svetila Philips Hue z vmesnikom in odkrijte številne možnosti, ki jih ponuja sistem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: krom
- Material: sintetika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Da
- Stikalo Hue: Da
- LED-sijalke so priložene: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Kopalnica
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Vgradni reflektor
- Udobje oči: Da

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 7,0 cm
- Širina odprtine za izrez: 7,0 cm
- Dolžina: 9,5 cm
- Neto teža: 0,480 kg
- Dolžina vgradnega dela: 8,7 cm
- Širina: 9,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Skupna svetilnost v luminih (skrito): 1.050 lm
- Priložena sijalka s svetilnostjo v luminih: 350 lm
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 50 W
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 500 lm
- Tehnologija sijalke: LED, 230 V
- Barva svetlobe: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Število sijalk 2: 1
- Pritrditev/vznožek 2: GU10
- Moč priložene sijalke 2: 5 W
- Največja moč nadomestne sijalke 2: 5.5 W
- Število sijalk 3: 1
- Moč priložene sijalke 3: 5 W
- Največja moč nadomestne sijalke 3: 5.5 W
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Vgrajen LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: A
- Nosilec je združljiv s sijalkami razreda: A+ do E
- Število sijalk: 3
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: 5 W
- Največja moč nadomestne sijalke: 5.5 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Da



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.587

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com