

PHILIPS

Wandlamp

myBathroom

Hydrate

chrom



34082/11/16



Bekijk uzelf op uw best met mooi natuurlijk licht

De Philips myBathroom Hydrate wandlamp is vochtbestendig en kan dus uitstekend in een vochtige omgeving worden gebruikt. De lamp heeft een diffuser van hoogwaardig glas, een chromen voet en een schakelaar. Het rustgevende witte licht houdt uw teint natuurlijk.

Duurzame lichtoplossingen

- Te bedienen met wanddimmers
- Altijd inclusief een Philips lamp
- Energiezuinig
- Warmwit licht

Speciale kenmerken

- Kabeluitgang
- Aan/uit-schakelaar op product

Ontworpen voor uw badkamer

- Realistische huidkleur dankzij de uitstekende lichtkwaliteit
- IP21, perfect geschikt voor uw badkamer

Kenmerken

Te bedienen met wanddimmers



Regel de helderheid van deze Philips lamp met een wanddimmer (niet meegeleverd) om de sfeer in de hele kamer te bepalen of om juist de mooiste plekjes in huis te verlichten.

Altijd inclusief een Philips lamp



Hoogwaardige Philips-lampen worden meegeleverd voor het beste lichteffect.

Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

Kabeluitgang

Dankzij een kabeluitgang kunt u de lamp aan de wand monteren en op een normaal stopcontact aansluiten.

Aan/uit-schakelaar op product



De knop is discreet geïntegreerd in de lamp. Je kunt dus eenvoudig het licht in- en uitschakelen.

Realistische huidskleur



Deze badkamerlamp van Philips laat kleuren weerspiegelen op een natuurlijke en nauwkeurige manier, net zoals de zon dat zou doen.

IP21 - badkamerveilig



Deze Philips-badkamerlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP21 ontworpen: hij is beschermd tegen spattend en druipend water.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: chroom
- Materiaal: glas

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar: Ja

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Badkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlamp
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Hoogte: 13,5 cm
- Lengte: 37 cm
- Nettogewicht: 0,960 kg
- Breedte: 12,7 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 2.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur (verborgen): 740 lm
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 370 lm
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 40 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 370 lm
- Lamptechnologie: 230 V
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50-60 Hz
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: D
- Deze lamp is geschikt voor lichtbron(nen) uit klasse: C t/m E
- Aantal lampen: 2
- Fittinghouder/lampfitting: G9
- Wattage meegeleverde lamp: 28 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 40 W
- IP-classificatie: IP21
- Beschermingsklasse: I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Vervangbaarheid van lichtbron: Door een eindgebruiker vervangbare LED-lichtbron

Design en afwerking

- Kleur: chroom
- Speciaal ontworpen voor: Badkamer
- EAN/UPC - product: 8718291474432
- Garantie: 2 jaar
- Nettogewicht: 0,960 kg
- Materiaal: glas
- Stijl: Contemporary
- Brutogewicht: 1,190 kg
- Type: Wandlamp
- Hoogte: 383,000 mm
- Hoogte: 13,5 cm
- Levensduur tot: 2.000 hr
- EyeComfort: Nee
- Lengte: 103,000 mm
- Breedte: 138,000 mm
- Materiaalnummer (12NC): 915001285303
- Lengte: 37 cm
- Nettogewicht: 0,960 kg
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur (verborgen): 740 lm
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 370 lm
- Breedte: 12,7 cm
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 40 W
- Dimbaar: Ja
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 370 lm
- Lamptechnologie: 230 V
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50-60 Hz
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: D
- Deze lamp is geschikt voor lichtbron(nen) uit klasse: C t/m E
- Aantal lampen: 2
- Fittinghouder/lampfitting: G9
- Wattage meegeleverde lamp: 28 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 40 W
- IP-classificatie: IP21
- Beschermingsklasse: I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Vervangbaarheid van lichtbron: Door een eindgebruiker vervangbare LED-lichtbron



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.863

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com