

PHILIPS

吸頂燈燈

34162 40K LED 吸頂燈 BRW
30W

棕色

LED



34162/31/66



高品質居家舒適照明

飛利浦 LED 棕色吸頂燈 Luxe 採質樸設計，以合成纖維和明亮持久 LED 光源打造，配備階段式亮度調節，可輕鬆控制光強度，長效使用壽命達 20,000 小時。

使用簡單

- 平滑的表面拋光，方便清理

光效

- 光線散佈均勻

永續照明解決方案

- 超長使用壽命

先進的 LED 照明

- 高照明輸出

節能

- 系統內建 LED
- 節能效率達 80%

產品特點

易於維護



光線散佈均勻



超長使用壽命



兼具超長使用壽命與可靠效能。飛利浦 SmartSpot 投射燈系列以高功率 LED 燈為設計基礎，最長可持續使用 2 萬小時，同時提供最佳的照明輸出。

高照明輸出

高品質光源及高照明輸出。光線照射為 40° 的光束角度，這也是投射燈的最佳角度。

內建 LED 光源



值得您信賴的光源。產品內建 LED 光源，讓您享受居家完美照明氣氛時，無須煩惱維護或更換燈泡問題。

節能效率達 80%



與標準白熾燈泡相比，節能效率達 80%。

規格

設計與外型

- 顏色: 棕色
- 材質: 合成纖維

其他功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 功能性, 功能性
- 風格: 功能性
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 高度: 11 cm
- 長度: 49.5 cm
- 淨重: 1.520 kg
- 寬度: 49.5 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 總流明輸出: 1800
- 光色: 4000
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- 亮度調整: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 50
- 內附燈泡瓦數: 0.6 W
- 替換燈泡最高瓦數: 0.6 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: I - 接地



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.405

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com