

PHILIPS

Adore spotlight för
badrum

Hue White ambiance

Dimmer switch medföljer

GU10

White

Smart styrning med Hue bridge*



34359/31/P7



Ljus för alla tillfällen

Med Philips Hue White Ambiance Adore spotlight i ditt badrum kan du njuta av ljusinställningar som hjälper dig att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Använd strömbrytaren med dimmer för att skapa rätt stämning för alla tillfällen.

Ljus för alla tillfällen

- Enkel och trådlös styrning med strömbrytare med dimmer
- Få ny energi
- Koncentration
- Läs
- Koppla av

Ljus och design av hög kvalitet

- IP44 – perfekt för badrummet

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

- Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

Funktioner

Enkel och trådlös styrning



Philips Hue trådlös strömbrytare med dimmer är färdig att använda direkt så att du kan justera belysningen utan att behöva dra några kablar.

Få ny energi



Hoppa över morgonkaffet och gör dig redo för dagen med ett kallt och vitt dagsljus som väcker både kropp och själ till liv. Perfekt när du behöver lite extra motivation i morgonduschen.

Koncentration



Tidigt på morgonen krävs det precision och koncentration. Med ett finjusterat och starkt vitt ljus klarar du enkelt av morgonrutinen, oavsett om det gäller att ge sminkningen en sista touch eller att trimma skägget.

Läs




Använd stunden i badkaret till att läsa din favorittidning. Ställ in den perfekta vita läsbelysningen.

Koppla av




Låt dig uppslukas av bubblorna i badet och sjunk ned i ett mjukt och behagligt vitt ljus. Det avslappnande vita ljuset hjälper dig att koppla av på kvällen och gör att du sover bättre på natten.

IP44 – badrumssäker



Den här Philips-badrumslampan är särskilt konstruerad för fuktiga miljöer. Den testades noggrant för att garantera att den är vattenresistent. IP-klassen beskrivs av två siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot damm och den andra mot vatten. Den här badrumslampan har IP44: den är skyddad mot vattenstänk och är den vanligaste och bäst lämpade produkten för badrumsbruk.

Komplett styrning med Hue-bryggan



Anslut dina Philips Hue-lampor till bryggan och upplev systemets oändliga möjligheter.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: vit
- Material: metall

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum
- Stil: Modern
- Typ: Spot
- EyeComfort: Ja

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Höjd: 13,6 cm
- Längd: 7,1 cm
- Nettovikt: 0,420 kg
- Bredd: 12,1 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur (dold): 350 lm
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 350 lm
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 50 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 250 lm
- Lamptechnologi: LED, 230 V
- Ljuskälla: 2 200–6 500 Hue White Ambiance
- Nätström: 50–60 Hz
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: A
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+ till E
- Antal lampor: 1
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande lampa: 5 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5.5 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.717

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com